

Capicorda a crimpare, connettore a innesto lamellare, completamente isolato

Isolati in PVC

Tensione nominale max	600 V/CA
Temperatura d'esercizio min/max	-10 al 75 °C
Materiale	Rame
Superficie	Stagnato
Materiale di isolamento	PVC
Senza alogeni	No
Senza silicone	No



Solo a fini illustrativi

Sezione trasversale filo min/max	Colore	Diametro	Art. n.	P. Qtà
0,5-1 mm ²	Rosso	4 mm	0558 947 1	100/300 /500
1,5-2,5 mm ²	Blu	5 mm	0558 949 2	100/300

Compatibile con il sistema di stoccaggio ORSY

Dettagli/applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).

Prodotti correlati		Art. n.
Crimpatrice per capicorda isolati		0714 106 111
Pinza spelafili automatica autoregolante		0714 109 010
Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
0558 947 1	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 949 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596