

## Germicida disinfettante LIMONE

### Con azione battericida e fungicida

#### Azione disinfettante

- il prodotto è indicato per una rapida disinfezione di ambienti
- garantisce le condizioni di sicurezza igienico sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della tua salute
- il prodotto agisce anche come deodorante attivo, emanando un gradevole profumo
- disinfetta i filtri degli impianti di condizionamento
- non bagna, non danneggia tessuti e materiali

#### Per auto

- esplica un'efficace azione germicida e disinfettante dell'abitacolo in quanto l'aerosol satura l'ambiente raggiungendo tutti i punti, anche i più difficili (ad es. angoli, fessure, ecc.) dove facilmente si depositano ed agiscono i microrganismi
- esplica inoltre un'efficace azione disinfettante dell'impianto di condizionamento delle autovetture, eliminando la carica batterica delle muffe



Odore/profumo	Limone
Contenuto	150 ml
Tempo di stoccaggio da produzione	60 Mese

#### Art. n. 0893 764 5

P. Qtà: 1 / 24

### Dettagli/applicazione

Spray monouso adatto per una rapida e facile azione disinfettante di ambienti comunitari, uffici, autoveicoli, autocarri, autobus, taxi, camper, imbarcazioni, ecc.



**Presidio Medico Chirurgico**



## Istruzioni

### **Pulire a fondo le superfici da disinfettare (per auto)**

- 1. Aprire eventuali vani presenti all'interno dell'abitacolo (cassetti, portaoggetti, cappelliere, ecc)
- 2. Aprire le bocchette di aerazione dell'impianto di climatizzazione presenti all'interno dell'abitacolo
- 3. Chiudere i finestrini posteriori e l'eventuale tetto apribile
- 4. Socchiudere i finestrini anteriori
- 5. Se si desidera disinfettare anche l'impianto di climatizzazione, avviare il motore e inserire il relativo ricircolo dell'aria
- 6. Posizionare la bombola spray in verticale alla base del sedile, lato passeggero
- 7. Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo, per consentire l'erogazione automatica del prodotto
- 8. Uscire dall'abitacolo e chiudere la porta
- 9. Attendere lo svuotamento del prodotto e i tempi minimi di contatto ca 15 min.
- 10. Aprire le portiere e areare