

Tubetti terminali, non isolati, assortimento

1.200 pezzi in valigetta

- A norma DIN 46228 Parte 1
- Certificazione UL e CSA

Dimensioni sistema	4.4.1
--------------------	-------

Art. n. 5964 055 700

P. Qtà: 1



ORSY



Dettagli/applicazione

Per cavi fini e molto fini, ad es. in conformità alla norma DIN EN 60228 Classe 5 e 6

Contenuto art. n. 5964 055 700		
Denominazione	Art. n.	Quantità
Tubetto terminale certificato UL/CSA 0,5 mm ² , 6 mm	0557 600 506	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 0,75 mm ² , 6 mm	0557 600 706	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 0,75 mm ² , 10 mm	0557 600 710	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 1,0 mm ² , 6 mm	0557 601 006	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 1,0 mm ² , 10 mm	0557 601 010	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 1,5 mm ² , 7 mm	0557 601 507	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 1,5 mm ² , 10 mm	0557 601 510	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 1,5 mm ² , 12 mm	0557 601 512	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 2,5 mm ² , 7 mm	0557 602 507	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 2,5 mm ² , 12 mm	0557 602 512	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 4,0 mm ² , 12 mm	0557 604 012	100
Tubetto terminale certificato UL/CSA 10,0 mm ² , 18 mm	0557 610 018	100
Inserto termoformato per valigia 4.4.1 12-fach	5581 003 003	1
Valigetta sistema 4.4.1	5581 020 000	1

Prodotti correlati	Art. n.
Crimpatrice con caricamento parallelo 0,08-16 mm ²	0714 107 162
Crimpatrice con inserimento frontale 0,08-16 mm ²	0714 107 182
Pinza spelafili automatica autoregolante 0,03-10 mm ²	0714 109 010