

Dispositivo di applicazione

Per detergente disinfettante per superfici. Dispositivo speciale per una pulizia e una disinfezione veloce e affidabile.

Involucro robusto

- In plastica al 100%
- Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici



Contenuto contenitore	0,75 l
Pressione d'esercizio max	12 bar
Pressione d'esercizio min	5 bar
Filettatura di collegamento	1/4 poll.
Consumo aria max	180 l/min

Art. n. 0891 764 1

P. Qtà: 1

Istruzioni

Riempire il flacone nebulizzatore con il detergente disinfettante per superfici. Avvitare la pistola a spruzzo sul flacone nebulizzatore. Inserire il tubo spray con l'incavo rivolto verso il basso nella pistola e stringere con un 1/4 di giro verso destra. Collegare la pistola a spruzzo all'alimentazione di aria compressa. Pressione di lavorazione ideale: 3-6 bar.

Indicazione

Il dispositivo di applicazione può essere utilizzato anche per spruzzare liquidi diluiti in cavità, pannelli e porte.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.

Contenuto art. n. 0891 764 1

Denominazione	Art. n.	Quantità
Nipplo a innesto con filetto maschio	0699 211 4	1
Tubo spray	0891 764 10	1

Pezzo di ricambio	Art. n.
Lancia irroratrice	0891 764 11