

## Compressore Solid 24 L senza olio



### Robusto compressore a pistoni senza olio per un uso flessibile

#### Requisiti di manutenzione ridotti

Compressore a pistoni non lubrificati

#### Visualizzazione pressione serbatoio

Manometro aggiuntivo

#### Pressione d'esercizio regolabile

Riduttore di pressione con manometro

#### Buone prestazioni di avviamento a freddo

Pressostato di alta qualità con valvola di sfogo

#### Ideale per uso mobile

- Comodo e maneggevole grazie all'impugnatura con rivestimento in gomma e all'impugnatura aggiuntiva
- Ruote robuste per un comodo trasporto
- Base con rivestimento in gomma per un appoggio sicuro

#### Protezione da surriscaldamento del motore

Protezione da sovraccarico integrata

Potenza motore	1,5 kW
Pressione max	8 bar
Capacità serbatoio	24 l
Capacità aria aspirata	220 l/min
Capacità di riempimento	120 l/min
Quantità aria di alimentazione all'80% della pressione max	100 l/min
Funzionamento senza olio	Sì
Tensione nominale	230 V/CA
Frequenza	50 Hz
Classe di protezione IP	IP 20
Numero di giri	2850 G/min
Temperatura d'esercizio min/max	5 al 40 °C
Lunghezza cavo	1,5 m
Lunghezza x larghezza x altezza	630 x 406 x 630 mm
Numero cilindri	1 PZ
Numero di raccordi rapidi	1 PZ
Livello di pressione acustica	82 dB
Peso dispositivo	24 kg

### Art. n. 0701 223 007

P. Qtà: 1

Confezione singola

### Indicazione

Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.