

PIANALE

Peso prodotto (per pezzo)	Art.	Pz
13 kg	0963 140 042	1
13 kg	0963 140 043	1
14 kg	0963 130 022	1
15 kg	0963 140 040	1
15 kg	0963 140 041	1
16 kg	0963 110 032	1
17 kg	0963 120 051	1
17 kg	0963 160 036	1
18 kg	0963 130 048	1
18 kg	0963 160 037	1
18,2 kg	0963 120 046	1
20 kg	0963 130 049	1
21 kg	0963 110 033	1
21 kg	0963 120 050	1
25 kg	0963 130 028	1
27 kg	0963 140 025	1
28 kg	0963 170 084	1
29 kg	0963 100 031	1
30 kg	0963 100 032	1
30 kg	0963 110 035	1
30 kg	0963 130 029	1
32 kg	0963 140 049	1
33 kg	0963 100 040	1
33 kg	0963 120 045	1
33 kg	0963 140 026	1
34 kg	0963 110 036	1
34 kg	0963 130 024	1
35 kg	0963 120 054	1
36 kg	0963 100 033	1
36 kg	0963 130 040	1
37 kg	0963 120 055	1
38 kg	0963 120 038	1
38 kg	0963 120 039	1
38 kg	0963 120 043	1
39 kg	0963 100 041	1
40 kg	0963 140 050	1
41 kg	0963 130 045	1
43 kg	0963 120 040	1
43 kg	0963 120 044	1
43 kg	0963 130 025	1
47 kg	0963 130 046	1
48 kg	0963 130 026	1
49 kg	0963 140 054	1
50 kg	0963 140 051	1
55 kg	0963 130 027	1
55 kg	0963 140 055	1
57 kg	0963 100 042	1
65 kg	0963 100 043	1
65 kg	0963 130 047	1



ORSY mobil

Per proteggere il vano di carico

Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo

Disponibile per diversi tipi di veicoli

Fare riferimento alla tabella di compatibilità

Coperchi in plastica per tutti i ritagli per occhioni

Interamente in multistrato di faggio

Spessore: 10 mm

Superficie

Superficie superiore: rivestimento in resina sintetica resistente alla luce, color antracite

Incollaggio

Conforme alla norma EN 314-2 (classe 2, per ambienti esterni umidi e coperti), classe di emissione di formaldeide E1

Coefficiente di attrito di scorrimento

0,28 μ in conformità alle normative DIN-EN 12195-1 e VDI 2700 segg. (ancoraggio del carico)
0,59 μ in conformità alla normativa EN 14014 (resistenza allo scivolamento)

Giunzioni a maschio e femmina per ogni modello di veicolo, con bordo di centraggio per collegamenti precisi