

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A Multi

Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.

Estremamente versatile

- Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm
- L'accessorio ad angolo è regolabile fino a 16 posizioni (360°) senza essere rimosso e può essere facilmente combinato con altri 3 accessori.
- L'accessorio di centraggio è regolabile fino a 16 posizioni (360°) senza essere rimosso ed è l'ideale per l'inserimento di punte per tutti i trapani e gli avvitatori standard (E6+C6) grazie al portainseri universale da 1/4" integrato e bloccabile.

Facile inserimento delle punte per tutti i trapani e avvitatori standard (E6+C6)

Portainseri universale da 1/4" bloccabile

Pratico utensile per lavorare senza fare fatica; ideale anche in caso di foratura/avvitatura ad altezze al di sopra della testa dell'utilizzatore in zone ristrette o inaccessibili

Compatto, leggero ed ergonomico


Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 V e 12 V



Solo a fini illustrativi

Tensione nominale	12 V/DC
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2	0-400/0-1300 G/min
Coppia max duro/morbido	30/15 Nm
Capacità batteria	2 Ah
Diametro foro max nell'ac- ciaio	10 mm
Diametro foro max in legno	19 mm
Peso con batteria ricarica- bile	0,8 kg

Art. n.	5700 131 000	5700 131 002	5700 121 01	5700 121 2
P. Qtà	1	1	1	1
Apertura mandrino min/max	6,3-6,3 mm	6,3-6,3 mm	1-10 mm	1-10 mm
Numero di batterie/batterie ricaricabili	2 PZ	2 PZ	0 PZ	2 PZ
Diametro foro max in alluminio			10 mm	10 mm
Diametro foro consigliato per metallo max				10 mm
Diametro vite max			7 mm	7 mm
Lunghezza	143 mm	143 mm	178 mm	178 mm
Altezza	178 mm	178 mm	132 mm	132 mm


Contenuto art. n. 5700 131 000

Denominazione	Art. n.	Quantità
Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm	5700 121 001	1
Portainseri universale da 1/4"	5700 121 002	1
Accessorio ad angolo retto	5700 121 003	1
Accessorio eccentrico	5700 121 004	1

Contenuto art. n. 5700 131 002

Denominazione	Art. n.	Quantità
Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm	5700 121 001	1
Portainseri universale da 1/4"	5700 121 002	1
Accessorio ad angolo retto	5700 121 003	1
Accessorio eccentrico	5700 121 004	1
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 2 Ah	5700 139 002	2
Caricabatterie 12 V AL 40-LI 12 V	5700 139 400	1

Contenuto art. n. 5700 121 01

Denominazione	Art. n.	Quantità
Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm	5700 121 001	1
Portainseri universale da 1/4"	5700 121 002	1
Accessorio ad angolo retto	5700 121 003	1
Accessorio eccentrico	5700 121 004	1
Valigetta sistema 8.4.2	5581 011 000	1

Contenuto art. n. 5700 121 2

Denominazione	Art. n.	Quantità
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 2 Ah		2
Caricabatterie 12-volt AL 30-LI	5700 896	1
Mandrino autoserrante con blocco automatico da 10 mm	5700 121 001	1
Portainseri universale da 1/4"	5700 121 002	1
Accessorio ad angolo retto	5700 121 003	1
Accessorio eccentrico	5700 121 004	1
Valigetta sistema 8.4.2	5581 011 000	1

Prodotti correlati		Art. n.
Kit inserti con clip metallica per cintura		0614 203
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 19 pz		0624 000 001
Assortimento di punte per legno elicoidali di precisione HSCo, 10 pz.		0650 810 001

Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
5700 121 01	Caricabatterie 12-volt AL 30-LI	5700 896
	Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 4 Ah	5700 996 400
	Batteria agli ioni di litio da 12 V con caricabatterie e 2 batterie 4 Ah	5703 200 140
5700 121 2	Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 4 Ah	5700 996 400
	Batteria agli ioni di litio da 12 V con caricabatterie e 2 batterie 4 Ah	5703 200 140