

## FASCETTE STRINGITUBO AD 1 ORECCHIA



1



2

### Con anello interno (fig. 1)

serraggio [mm]	Ø nominale [mm]	larghezza nastro [mm]	Art.
5,2 - 6,2	6,6	5,5	0541 066
5,6 - 6,5	7,0	6,4	0541 070
6,3 - 7,5	8,0		0541 080
7,0 - 8,2	8,7	7,4	0541 387
7,0 - 8,5	9,0		0541 090
8,0 - 9,5	10,0		0541 100
9,1 - 10,8	11,3		0541 113
9,8 - 11,8	12,3		0541 123
10,3 - 12,3	12,8		0541 312 8
11,1 - 13,1	13,8	8,2	0541 138
11,8 - 13,8	14,5		0541 145
12,8 - 14,8	15,5		0541 155
13,2 - 15,8	16,5		0541 165
14,6 - 16,8	17,5		0541 175
15,6 - 17,8	18,5		0541 318 5
16,5 - 18,8	19,5		0541 195
18,0 - 20,3	21,0		0541 210
20,2 - 22,8	23,5	9,2	0541 323 5

### Tipo semplice (fig. 2)

serraggio [mm]	Ø nominale [mm]	larghezza nastro [mm]	Art.
9,8 - 12,3	12,3	7	0541 007 123
13,2 - 15,7	15,7		0541 007 157
17,8 - 21,0	21,0		0541 007 210

- in acciaio inox A2

### Vantaggi:

- esecuzione bassa per impieghi in spazi ristretti
- montaggio rapido e sicuro in pochi secondi

### Montaggio:

Stringere con una tenaglia l'orecchia fino alla chiusura totale.

### Campi d'impiego:

Impianto tubo carburante, Airbag, riscaldamento e climatizzazione, impianto idraulico a bassa pressione.



**Assortimento fascette ad 1 orecchio**  
Art. 5964 054 100

contenuto: 480 fascette + 1 pinza  
Art. 0715 02 04

## FASCETTA PER CUFFIA SEMIASSE



- in acciaio inox
- con elevato campo di serraggio
- particolarmente indicato per il fissaggio di cuffie e manicotti dell'albero motore

serraggio [mm]	larghezza nastro [mm]	spessore nastro [mm]	Art.
28 - 58	7	0,6	0820 7 50
75 - 110			0820 7 110