

TENAGLIE PER CEMENTISTI



lunghezza/mm	Art.
200	0715 02 04
220	0715 02 05
250	0715 02 06
280	0715 02 07

TENAGLIE MODELLO TEDESCO



lunghezza/mm	Art.
180	0715 02 01
210	0715 02 02

TENAGLIA PIATTA SUPER CUT



- ottima capacità di taglio
- la particolare lunghezza delle leve garantisce un taglio perfetto con il minimo sforzo muscolare
- la forma affusolata consente di operare con estrema facilità in spazi ridotti

peso/g	lunghezza/mm	Art.
450	300	0715 02 10

TRONCHESE A DOPPIA LEVA CON TAGLIENTI DIAGONALI



- per filo armonico

lunghezza/mm	valore di taglio filo d'acciaio temperato fino al Ø mm	Art.
210	3,5	0715 06 01