

INSERTI PER VITI

Con intaglio croce Pozidriv **PZD**
e Philips Recess **PR**

Inserti per l'impiego con portainserito universale				
Philips Recess PR		lunghezza: mis. 1-3 = 25 mm mis. 4 = 32 mm	lunghezza: 50 mm	lunghezza: 32 mm
Pozidriv PZD		1/4"	1/4"	5/16"
misura inserto	cod. colore	Art.	Art.	Art.
PRO	-	0614 176 270	—	—
PR1		0614 176 274	0614 176 691	—
PR2		0614 176 461	0614 176 692	0614 177 583
PR3		0614 176 648	0614 176 693	0614 177 770
PR4		0614 176 750	—	0614 177 957
PZD1		0614 176 651	0614 176 694	—
PZD2		0614 176 652	0614 176 695	0614 176 092
PZD3		0614 176 653	0614 176 696	—
PZD 4		0614 176 751	—	—

Inserti con attacco diretto					
Philips Recess PR		lunghezza: mis. 1 = 90 mm mis. 2+3 = 110 mm	lunghezza 50 mm	lunghezza 73 mm	lunghezza 53 mm
Pozidriv PZD		1/4"	1/4"	1/4"	Ø 7 mm
misura inserto	cod. colore	Art.	Art.	Art.	Art.
PR1		0614 176 850	0614 176 735	0614 176 774	—
PR2		0614 176 739	0614 176 736	0614 176 775	0614 176 741
PR3		0614 176 851	0614 176 737	—	—
PZD1		0614 176 852	0614 176 659	0614 176 776	—
PZD2		0614 176 738	0614 176 660	0614 176 777	—
PZD3		0614 176 853	0614 176 661	—	—