

## TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA BS 28-A COMBI



Utensile potente combinato da 28 Volt/3,0 Ah con batterie al litio per forare a percussione, avvitare e forature normali. Ideale per alte coppie di serraggio!

in robusta valigetta Orsy 8.4.2 in ABS con termoformato con 2 batterie al litio da 28V/3,0 Ah, caricabatteria e bitbox con inserti

**BS-28 Combi**  
Art. 0700 647 3

in robusta valigetta con impugnatura supplementare senza altri accessori

**BS-28 Combi**  
Art. 0700 647 01



Contenuto Art. 0700 647 3:						
descrizione	Art.					
trapano avvitatore BS28-A Combi	—					
batteria LI -2 28V/3,0 Ah	0700 957 730					
caricabatteria AL 60 - LI - 2	0700 857					
impugnatura supplementare	0706 647 017					
portainseriti rapido 1/4", lungh. 51 mm	0614 176 711					
serie inserti 1/4"/25 mm Art. 0614 ...	2 x AW20 512 0	1 x AW30 513 0	1 x AW40 514 0	2 x PZD2 176 652	1 x PZD3 176 653	1 x PR2 176 461

Dati tecnici:		
tensione	28V	
capacità batteria	3,0 Ah	
numero di giri a vuoto	0 - 480/1800 min <sup>-1</sup>	
numero di percussioni a vuoto	1 - 27.000 min <sup>-1</sup>	
apertura mandrino	1,5 - 13 mm	
attacco mandrino	1/2" - 20 UNF	
coppia di serraggio (lavorando con le 24 posizioni della coppia)	2 - 55 Nm	
coppia di serraggio max (lavorando con la posizione di foratura)	90 Nm	
Ø max di foratura:	metallo	16 mm
	alluminio	20 mm
	legno	50 mm
	muratura	20 mm
Ø max vite	10 mm	
peso (completo di batteria)	3,1 kg	

Accessori e ricambi:	
descrizione	Art.
valigetta vuota ORSY 8.4.2	5581 011 000
termoformato	0955 031 617
mandrino autoserrante 1,5 - 13 mm (1/2" x 24 UNF)	0706 183 008

- freno motore immediato al rilascio dell'interruttore e blocco dell'albero
- commutatore con reversibilità destrorsa/sinistrorsa e posizione per blocco d'azionamento di lavoro
- carcassa antiurto estremamente resistente alle cadute del utensile
- l'interruttore e la batteria dispongono di una scheda elettronica (protezione termica) per salvaguardare la batteria e il motore da eventuali picchi di corrente e temperatura. (L'utensile si ferma prima di una eventuale rottura del motore)
- 3 anni di garanzia sull'utensile



Ulteriori caratteristiche tecniche vedi retro →