

## NASTRO ADESIVO EURASOL® P



\* Stabilità e resistenza all'invecchiamento ed all'umidità certificate dall'Università di Kassel - Germania. Attestato della tenuta ermetica per i nastri adesivi EURADOP®, EURASOL®, EURASOL® P e EURASOL® Plus tramite l'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda - Germania, in base alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114



larghezza/mm	lunghezza/m	spessore/mm	Art.
60	25	ca. 0,28	<b>0992 810 060</b>
80			<b>0992 810 080</b>
190			<b>0992 810 190</b>

### Campi d'impiego:

#### Larghezza 60/80 mm:

Per incollare permanentemente barriere al vapore e barriere regola-vapore. Per sigillare ed incollare ermeticamente sovrapposizioni ed accostamenti dei suddetti teli. Per incollare a tenuta ermetica giunti di pannelli OSB accoppiati.

#### Larghezza 190 mm:

Per incollare a tenuta ermetica fessure con passaggio d'aria. Per riparare danni presenti su teli barriera al vapore e barriera regola-vapore. Per chiudere i fori, praticati su pannelli che costituiscono intercapedini, praticati per iniettare schiume isolanti.

Dati tecnici:	
adesivo	acrilico a base acquosa
tenuta adesivo (DIN EN 1939)	ca. 35N / 25mm.
materiale di supporto	carta bianca sintetica
temperatura d'applicazione	da 0°C a +50°C
temperatura d'esercizio	da -40°C a +90°C
piena tenuta dell'adesivo	dopo 6 ore
tempo di stoccaggio	12 mesi, conservato in confezione chiusa, in luogo fresco ed asciutto

### Articoli aggiuntivi:



Wütop® DB 5 - 150  
barriera al vapore  
**Art. 0681 000 157/158**



Wütop® DS 100 barriera  
al vapore  
**Art. 0681 000 006**

### Nastro adesivo ad alta qualità su supporto in carta, per uso interno

#### Supporto in carta speciale

- il nastro adesivo può essere strappato molto facilmente con le mani
- perfetta compatibilità con l'edilizia ecologica

#### Tenuta ermetica, resistenza all'invecchiamento ed all'umidità testate\*

- incollaggio garantito a tenuta ermetica permanente
- massima sicurezza in caso di Blower-Door-Test
- protezione contro l'umidità e la formazione di muffa nell'isolamento

#### Ottima adesione istantanea e duratura nel tempo

- lavorazione veloce, facile e sicura
- incollaggio a tenuta immediata, crescente con il passare del tempo

#### Senza solventi

#### Applicazione:

Staccare per alcuni centimetri la pellicola protettiva e fissare il nastro adesivo EURASOL® P sul giunto da incollare. Asportare progressivamente la pellicola applicando, contemporaneamente, una pressione adeguata per fare aderire il nastro sull'intera lunghezza del giunto. Controllare che lo stesso sia ben incollato su tutta la sua superficie, infine strapparla con le mani.

#### Avvertenze:

Il fondo dev'essere asciutto, sgrassato e perfettamente pulito. Prestare attenzione che non ci sia formazione di condensa in fase d'incollaggio. Il nastro incollato non dev'essere soggetto a trazione permanente.

#### Attenzione!

**Idoneo esclusivamente per uso interno**