

KIT RADIATORE ATTACCO EUROKONUS



tubo	filetto attacchi		Art.
	radiatore	testa termostatica	
3/4" Eurokonus	1/2" M	M 30 x 1,5	0878 900 074

Temperatura max. d'esercizio: 120 °C
Pressione max. d'esercizio: 10 bar

Composto da:

- **valvola termostattizzabile a squadra**
(vedi Art. 0878 900 075 con cappuccio), con filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, cappuccio di protezione in ABS bianco, O-ring e guarnizioni in EPDM, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55%
- **detentore a squadra**
(vedi Art. 0878 900 076), con filetto attacco 3/4" Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, guarnizioni e O-ring in EPDM, cappuccio in ABS bianco
- **testa termostatica**
(vedi Art. 0878 900 072), con comando e sensore a espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco e limitazione della regolazione, installabile su valvole termostattizzabili con filetto M30 x 1,5, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55%
- **fascetta antifurto testa termostatica**

KIT RADIATORE ATTACCO FERRO



tubo	filetto attacchi		Art.
	radiatore	testa termostatica	
1/2" F	1/2" M	M 30 x 1,5	0878 900 138

Temperatura max. d'esercizio: 120 °C
Pressione max. d'esercizio: 10 bar

Composto da:

- **valvola termostattizzabile a squadra**
(vedi Art. 0878 900 130 ma con cappuccio), con filetto attacco 1/2" femmina per tubo ferro, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio conico, corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, cappuccio di protezione in ABS bianco, guarnizioni in EPDM, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55%
- **detentore a squadra**
(vedi Art. 0878 900 131), con filetto attacco 1/2" femmina per tubo ferro, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio conico, corpo in ottone nichelato, guarnizioni e O-ring in EPDM, cappuccio in ABS bianco
- **testa termostatica**
(vedi Art. 0878 900 072), con comando e sensore a espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco e limitazione della regolazione, installabile su valvole termostattizzabili con filetto M30 x 1,5, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55%
- **fascetta antifurto testa termostatica**