

## COLLARI PER REFRIGERAZIONE K PLUS

| Spessore materiale isolante 2 (11 - 15 mm) |          |                   |            |          |                |                                  |              |                |                                  |              |              |
|--|----------|-------------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| Ø tubi in rame                             |          | Ø tubi in acciaio |            |          | larghezza B/mm | spessore materiale isolante S mm | collare      |                | campata max. per il fissaggio m* | Art.         |              |
| esterno mm                                 | nominale | pollici           | esterno mm | nominale |                |                                  | esecuzione   | dado/chave     |                                  |              |              |
| 10   | DN 8     | 1/8"              | 10,2       | DN 6     | 50             | 11,0                             | vite singola | M8/M10<br>⌀ 13 | 1,25                             | 0874 402 010 |              |
| 12   | DN 10    | -                 | -          | -        |                |                                  |              |                |                                  | 0874 402 012 |              |
| 15   | DN 12    | 1/4"              | 13,5       | DN 8     |                |                                  |              |                |                                  | 0874 402 015 |              |
| 18   | DN 15    | 3/8"              | 17,2       | DN 10    |                |                                  |              |                |                                  | 11,5         | 0874 402 018 |
| 22   | DN 20    | 1/2"              | 21,3       | DN 15    |                |                                  |              |                |                                  | 12,0         | 0874 402 022 |
| 28   | DN 25    | 3/4"              | 26,9       | DN 20    |                |                                  |              |                |                                  | 12,5         | 0874 402 028 |
| 35   | DN 32    | 1"                | 33,7       | DN 25    |                |                                  |              |                |                                  | 13,0         | 0874 402 035 |
| 42   | DN 40    | 1" 1/4            | 42,4       | DN 32    |                | 13,5                             |              |                | 3,75                             | 0874 402 042 |              |
| -  | -        | 1" 1/2            | 48,3       | DN 40    |                |                                  |              |                | 4,25                             | 0874 402 048 |              |
| 54   | DN 50    | -                 | -          | -        |                |                                  |              |                | 4,75                             | 0874 402 054 |              |
| -  | -        | 2"                | 60,3       | DN 50    |                | 14,0                             |              |                | 5,50                             | 0874 402 060 |              |
| 64   | -        | -                 | -          | -        |                |                                  |              |                | 5,00                             | 0874 402 064 |              |
| 76,1                                       | DN 65    | 2" 1/2            | 76,1       | DN 65    |                |                                  |              |                | 14,5                             | 5,50         | 0874 402 076 |
| 88,9                                       | DN 80    | 3"                | 88,9       | DN 80    |                |                                  |              |                |                                  | 5,00         | 0874 402 089 |
| 108  | DN 100   | -                 | -          | -        | 4,50           | 0874 402 108                     |              |                |                                  |              |              |
| 114  | -        | 4"                | 114,3      | DN 100   | 15,0           | 0874 402 114                     |              |                |                                  |              |              |

| Spessore materiale isolante 4 (15,5 - 23,5 mm) |          |                   |            |          |                |                                  |              |                |                                  |              |              |
|--|----------|-------------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| Ø tubi in rame                                 |          | Ø tubi in acciaio |            |          | larghezza B/mm | spessore materiale isolante S mm | collare      |                | campata max. per il fissaggio m* | Art.         |              |
| esterno mm                                     | nominale | pollici           | esterno mm | nominale |                |                                  | esecuzione   | dado/chave     |                                  |              |              |
| 10   | DN 8     | 1/8"              | 10,2       | DN 6     | 50             | 15,5                             | vite singola | M8/M10<br>⌀ 13 | 1,25                             | 0874 404 010 |              |
| 12   | DN 10    | -                 | -          | -        |                | 16,0                             |              |                |                                  | 0874 404 012 |              |
| 15   | DN 12    | 1/4"              | 13,5       | DN 8     |                | 17,0                             |              |                |                                  | 0874 404 015 |              |
| 18   | DN 15    | 3/8"              | 17,2       | DN 10    |                | 17,5                             |              |                |                                  | 0874 404 018 |              |
| 22   | DN 20    | 1/2"              | 21,3       | DN 15    |                | 18,0                             |              |                |                                  | 0874 404 022 |              |
| 28   | DN 25    | 3/4"              | 26,9       | DN 20    |                | 19,0                             |              |                |                                  | 0874 404 028 |              |
| 35   | DN 32    | 1"                | 33,7       | DN 25    |                | 19,5                             |              |                |                                  | 0874 404 035 |              |
| 42   | DN 40    | 1" 1/4            | 42,4       | DN 32    |                | 20,0                             |              |                | 3,75                             | 0874 404 042 |              |
| -  | -        | 1" 1/2            | 48,3       | DN 40    |                |                                  |              |                | 4,25                             | 0874 404 048 |              |
| 54   | DN 50    | -                 | -          | -        |                |                                  |              |                | 4,75                             | 0874 404 054 |              |
| -  | -        | 2"                | 60,3       | DN 50    |                | 21,5                             |              |                | 5,50                             | 0874 404 060 |              |
| 64   | -        | -                 | -          | -        |                |                                  |              |                | 5,00                             | 0874 404 064 |              |
| 76,1   | DN 65    | 2" 1/2            | 76,1       | DN 65    |                |                                  |              |                | 22,0                             | 5,50         | 0874 404 076 |
| 88,9   | DN 80    | 3"                | 88,9       | DN 80    |                |                                  |              |                |                                  | 5,00         | 0874 404 089 |
| 108  | DN 100   | -                 | -          | -        | 23,0           | 0874 404 108                     |              |                |                                  |              |              |
| 114  | -        | 4"                | 114,3      | DN 100   | 23,5           | 0874 404 114                     |              |                |                                  |              |              |

\* osservare le prescrizioni del produttore e della DIN 1988