

## Smerigliatrice angolare EWS 10-125-E COMPACT



**Smerigliatrice angolare compatta da 1000 watt con il perfetto equilibrio di potenza ed ergonomia. Per smerigliatura e lavori di taglio di portata leggera e media quale la sbavatura**

### **Elettronica costante**

Il numero di giri rimane costante anche sotto carico.

### **Controllo della velocità a 6 fasi**

Consente all'utente di adattare la velocità per adattarsi alle varie applicazioni.

### **Protezione contro il riavvio**

Impedisce l'avviamento accidentale dopo un'interruzione di alimentazione.

### **Protezione contro il contraccolpo**

Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco.

### **Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale**

La durata della macchina è notevolmente aumentata.

### **Cuffia di protezione a regolazione rapida**

La cuffia consente la regolazione senza utensili.

### **Maneggevole**

L'equilibrio ottimale di peso e potenza consente un lavoro comodo anche per periodi di tempo prolungati.

### **Art. n. 5707 030 07**

P. Qtà: 1

**Confezionata singolarmente. La macchina può essere conservata anche in valigetta (vedere accessori).**

Tensione nominale	230 V/CA
Frequenza min/max	50/60 Hz
Classe di protezione	Classe di protezione II/isolamento di protezione
Potenza assorbita	1000 W
Numero di giri a vuoto max	11000 G/min
Diametro disco da taglio max	125 mm
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino	M14
Peso dispositivo	2,1 kg
Lunghezza cavo	4 m
Numero di giri a vuoto min/max	2800-11000 G/min

## Dettagli/applicazione



<b>Prodotti correlati</b>	<b>Art. n.</b>
Calotta di aspirazione WSA 125 per smerigliatrice angolare	<b>5707 000 107</b>
Dado a serraggio rapido Fixtec	<b>0702 480 900</b>
Protezione per evitare il contraccolpo per smerigliatrice angolare	<b>5707 000 102</b>
Termoformato per valigetta per macchine MASTER	<b>5807 003 995</b>
Valigetta sistema 8.4.2	<b>5581 011 000</b>