

ANCORANTE IN ACCIAIO ZINCATO W-FAZ/S

Dimensioni e codici: Ancorante in acciaio zincato W-FAZ/S



Ø filetto M x lungh. totale mm	profondità di ancoraggio standard				profondità di ancoraggio ridotta			lungh. filetto mm	chiave SW mm	Art.			
	spessore serrabile f _{fix} mm	Ø x prof. foro h ₁ mm	profondità di ancoraggio h _{ef} mm	carichi sismici C1 C2	spessore serrabile f _{fix,red} mm	Ø x prof. foro h _{1,red} mm	profondità di ancoraggio h _{ef,red} mm						
M8 x 65	–	–	–	– –	11	–	–	22	–	5928 258 011			
M8 x 75	10	8 x 60	46	√ √	21	8 x 49	35	32	13	5928 208 010			
M8 x 80	15			√ √	26			37		5928 208 015			
M8 x 95	30			√ √	41			52		5928 208 030			
M8 x 115	50			√ √	61			72		5928 208 050			
M8 x 165	100			√ √	111			122		5928 208 100			
M10 x 70	–			–	–			– –		10	–	–	22
M10 x 80	–	–	–	– –	20	–	–	32	5928 251 020				
M10 x 90	10	10 x 75	60	√ √	30	10 x 55	40	42	17	5928 210 010			
M10 x 95	15			√ √	35			47		5928 210 015			
M10 x 100	20			√ √	40			52		5928 210 020			
M10 x 110	30			√ √	50			62		5928 210 030			
M10 x 130	50			√ √	70			82		5928 210 050			
M10 x 155	75			√ √	95			107		5928 210 075			
M10 x 180	100			√ √	120			132		5928 210 100			
M10 x 230	150			–	–			–		–	–	80	0904 521 005
M12 x 85	–			–	–			– –		10	–	–	26
M12 x 95	–	–	–	– –	20	–	–	36	5928 252 020				
M12 x 110	15	12 x 90	70	√ √	35	12 x 70	50	51	19	5928 212 015			
M12 x 115	20			√ √	40			56		5928 212 020			
M12 x 125	30			√ √	50			66		5928 212 030			
M12 x 145	50			√ √	70			86		5928 212 050			
M12 x 160	65			√ √	85			101		5928 212 065			
M12 x 180	85			√ √	105			121		5928 212 085			
M12 x 200	105			√ √	125			141		5928 212 105			
M12 x 220	125			–	–			–		–	–	80	0904 521 217
M12 x 240	145			–	–			–		–	–	80	0904 521 218
M12 x 255	160			–	–			–		–	–	80	0904 521 219
M16 x 115	–	–	–	– –	15	–	–	36	5928 256 015				
M16 x 125	5	16 x 110	85	√ √	25	16 x 90	65	46	24	5928 216 005			
M16 x 135	15			√ √	35			56		5928 216 015			
M16 x 145	25			√ √	45			66		5928 216 025			
M16 x 170	50			√ √	70			91		5928 216 050			
M16 x 200	80			√ √	100			121		5928 216 080			
M16 x 220	100			–	–			–		–	–	80	0904 521 603
M16 x 260	140			–	–			–		–	–	80	0904 521 604
M16 x 300	180	–	–	–	–	–	80	0904 521 605					
M20 x 165	30	20 x 125	100	√ √	–	–	–	50	30	5928 220 030			
M20 x 195	60			√ √	–	–	–	–		70	5928 220 060		
M20 x 265	130			–	–	–	–	–		80	0904 522 003		
M20 x 285	150			–	–	–	–	–		80	0904 522 004		
M24 x 190	30	24 x 145	115	–	–	–	–	55	36	0904 522 401			
M24 x 220	60			–	–	–	–	–		85	0904 522 402		
M24 x 235	75			–	–	–	–	–		100	0904 522 403		
M24 x 260	100			–	–	–	–	–		125	0904 522 404		
M27 x 210	30	28 x 160	125	–	–	–	–	62	41	0904 522 701			
M27 x 240	60			–	–	–	–	–		92	0904 522 702		
M27 x 280	100			–	–	–	–	–		132	0904 522 703		