

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE IMPELAST



Incapsulamento dei manufatti in cemento - amianto per le tipologie A, B, C, D previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 20/08/1999 con prodotti e sistemi per imprese abilitate ed iscritte agli appositi albi di settore.

Preparazione dei supporti - Utilizzo:

Effettuare le operazioni preliminari di pulizia dei supporti secondo le modalità previste dalle normative in vigore

TIPO "A" a vista all'esterno (Rapporto di convalida n. 250697 dell'Istituto Giordano)

- 1) Dopo la pulizia dei supporti, applicare una mano di Primer B4 con consumo variabile tra 200 ÷ 300 ml/m².
- 2) Ad essiccazione avvenuta, dopo ca. 4 ore, applicare il primo strato di IMPELAST nella quantità di 400 ÷ 500 g/m².
- 3) Dopo completa essiccazione applicare il secondo strato di IMPELAST, indispensabile di colore contrastante alla mano precedente, con un consumo di 400 ÷ 500 g/m².

TIPO "B" a vista all'interno (Rapporto di convalida n. 258004 dell'Istituto Giordano)

TIPO "C" non a vista a supporto degli interventi di confinamento (Rapporto di convalida n. 258005 dell'Istituto Giordano)

- 1) Dopo la pulizia dei supporti, applicare una mano di IMPELAST diluito con acqua in rapporto 1:1 nella quantità variabile tra 200 ÷ 300 g/m².
- 2) Ad essiccazione avvenuta, applicare il primo strato di IMPELAST nella quantità di 400 ÷ 500 g/m².
- 3) Dopo completa essiccazione applicare il secondo strato di IMPELAST, indispensabile di colore contrastante alla mano precedente, con un consumo di 400 ÷ 500 g/m².

TIPO "D" per interventi di rimozione (Rapporto di convalida n. 250700 dell'Istituto Giordano)

Dopo la pulizia dei supporti, applicare IMPELAST diluito al 35% con acqua nella quantità di 250 g/m².