

ANCORANTE IN ACCIAIO ZINCATO W-FAZ/S

Dimensioni e codici: Ancorante in acciaio zincato W-FAZ/S con rondella maggiorata secondo DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)



Ø filetto M x lungh. totale mm	profondità di ancoraggio standard				profondità di ancoraggio ridotta			lungh. filetto mm	chiave SW mm	Ø x spess. rond. mm	Art.	
	spessore serrabile f _{fix} mm	Ø x prof. foro h ₁ mm	profondità di ancoraggio h _{ef} mm	carichi sismici C1 C2	spessore serrabile f _{fix,red} mm	Ø x prof. foro h _{1,red} mm	profondità di ancoraggio h _{ef,red} mm					
M8 x 75	10	8 x 60	46	√	√	21	8 x 49	35	13	24 x 2	5928 308 010	
M8 x 80	15			√	√	26					37	5928 308 015
M8 x 95	30			√	√	41					52	5928 308 030
M10 x 90	10	10 x 75	60	√	√	30	10 x 55	40	17	30 x 2,5	5928 310 010	
M10 x 95	15			√	√	35					47	5928 310 015
M10 x 110	30			√	√	50					62	5928 310 030
M10 x 130	50			√	√	70					82	5928 310 050
M10 x 180	100			√	√	120					132	5928 310 100
M12 x 110	15	12 x 90	70	√	√	35	12 x 70	50	19	37 x 3	5928 312 015	
M12 x 125	30			√	√	50					66	5928 312 030
M12 x 145	50			√	√	70					86	5928 312 050
M12 x 200	105			√	√	125					141	5928 312 105
M12 x 220	125			–	–	–	80	–			0904 531 212	
M12 x 240	145			–	–	–					0904 531 213	
M12 x 255	160			–	–	–					0904 531 214	
M12 x 285	190	–	–	–	80	–	0904 531 215					
M12 x 325	230	–	–	–			0904 531 216					
M16 x 145	25	16 x 110	85	√	√	45	16 x 90	65	24	50 x 3	5928 316 025	
M16 x 170	50			√	√	70					91	5928 316 050

Dimensioni e codici: Ancorante in acciaio zincato W-FAZ/S con rondella maggiorata secondo DIN EN ISO 7094 (DIN 440)



Ø filetto M x lungh. totale mm	profondità di ancoraggio standard				profondità di ancoraggio ridotta			lungh. filetto mm	chiave SW mm	Ø x spess. rond. mm	Art.		
	spessore serrabile f _{fix} mm	Ø x prof. foro h ₁ mm	profondità di ancoraggio h _{ef} mm	carichi sismici C1 C2	spessore serrabile f _{fix,red} mm	Ø x prof. foro h _{1,red} mm	profondità di ancoraggio h _{ef,red} mm						
M12 x 200	105	12 x 90	70	√	√	125	12 x 70	50	19	44 x 4	5928 362 105		
M12 x 220	125			–	–	–					–	–	0904 531 222
M12 x 240	145			–	–	–					–	–	0904 531 223
M12 x 255	160			–	–	–					–	–	0904 531 224
M12 x 285	190			–	–	–					–	–	0904 531 225
M16 x 220	100	16 x 110	85	–	–	–	–	–	24	56 x 5	0904 531 622		
M16 x 260	140			–	–	–					–	–	0904 531 623
M16 x 300	180			–	–	–					–	–	0904 531 624