

Smerigliatrice angolare EWS 17-125 E Power



Potente smerigliatrice angolare da 1700 watt con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività. Ideale per operazioni gravose di sgrossatura e taglio.

Elettronica costante

Il numero di giri rimane costante anche sotto carico.

Controllo della velocità a 6 fasi

Consente all'utente di adattare la velocità per adattarsi alle varie applicazioni.

Protezione da riavviamento

Impedisce l'avviamento accidentale dopo un'interruzione di alimentazione.

Protezione contro il contraccolpo

Impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco grazie al disaccoppiamento meccanico.

Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale

La durata della macchina è notevolmente aumentata.

Cuffia di protezione a regolazione rapida

La cuffia può essere regolata senza utensili

Tensione nominale	230 V/CA
Frequenza min/max	50/60 Hz
Classe di protezione	Classe di protezione II/isolamento di protezione
Potenza assorbita	1700 W
Numero di giri a vuoto max	11000 G/min
Diametro disco da taglio max	125 mm
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino	M14
Peso dispositivo	2,5 kg
Lunghezza cavo	4 m
Numero di giri a vuoto min/max	2800-11000 G/min

Art. n. 5707 061 07

P. Qtà: 1

Dettagli/applicazione



Contenuto art. n. 5707 061 07

Denominazione	Art. n.	Quantità
Dado di serraggio	0708 445 031	1
Chiave a forcella	5807 001 036	1
Smerigliatrice angolare, pannello protettivo su entrambi i lati WSH 230	5807 003 014	1
Maniglia antivibrazioni	5807 004 009	1