

## TAPPETINO IN GOMMA ANTISCIVOLO



**ORSY** mobil

descrizione	largh.	lungh.	spess.	peso	Art.
MAM9	450 mm	832 mm	3 mm	0,362 kg	<b>0963 580 109</b>
MAM10	450 mm	553 mm	3 mm	0,241 kg	<b>0963 580 110</b>
MAM11	450 mm	1110 mm	3 mm	0,483 kg	<b>0963 580 111</b>
MAM12	450 mm	1665 mm	3 mm	0,724 kg	<b>0963 580 112</b>
MAM13	450 mm	1387 mm	3 mm	0,603 kg	<b>0963 580 113</b>
MAM14	376 mm	513 mm	3 mm	0,186 kg	<b>0963 580 114</b>
MAM15	358 mm	514 mm	3 mm	0,178 kg	<b>0963 580 115</b>
MAM17	274 mm	379 mm	3 mm	0,1 kg	<b>0963 580 117</b>
MAM19	378 mm	831 mm	3 mm	0,304 kg	<b>0963 580 119</b>
MAM20	378 mm	1109 mm	3 mm	0,405 kg	<b>0963 580 120</b>
MAM21	378 mm	1665 mm	3 mm	0,609 kg	<b>0963 580 121</b>
MAM22	378 mm	1387 mm	3 mm	0,507 kg	<b>0963 580 122</b>
MAM23	325 mm	554 mm	3 mm	0,174 kg	<b>0963 580 123</b>
MAM24	260 mm	4030 mm	3 mm	1,013 kg	<b>0963 580 124</b>
MAM25	352 mm	512 mm	3 mm	0,174 kg	<b>0963 580 125</b>
MAM27	287 mm	477 mm	3 mm	0,132 kg	<b>0963 580 127</b>
MAM28	302 mm	757 mm	3 mm	0,221 kg	<b>0963 580 128</b>
MAM29	266 mm	831 mm	3 mm	0,214 kg	<b>0963 580 129</b>
MAM30	266 mm	1110 mm	3 mm	0,285 kg	<b>0963 580 130</b>
MAM31	266 mm	1665 mm	3 mm	0,428 kg	<b>0963 580 131</b>
MAM32	266 mm	1386 mm	3 mm	0,356 kg	<b>0963 580 132</b>
MAM33	262 mm	790 mm	3 mm	0,2 kg	<b>0963 580 133</b>
MAM34	378 mm	1070 mm	3 mm	0,391 kg	<b>0963 580 134</b>
MAM35	378 mm	792 mm	3 mm	0,289 kg	<b>0963 580 135</b>
MAM36	248 mm	1347 mm	3 mm	0,323 kg	<b>0963 580 136</b>
MAM37	248 mm	792 mm	3 mm	0,19 kg	<b>0963 580 137</b>
MAM38	248 mm	513 mm	3 mm	0,123 kg	<b>0963 580 138</b>
MAM39	244 mm	1070 mm	3 mm	0,252 kg	<b>0963 580 139</b>
MAM40	340 mm	477 mm	3 mm	0,157 kg	<b>0963 580 140</b>
MAM41	409 mm	477 mm	3 mm	0,189 kg	<b>0963 580 141</b>
MAM42	306 mm	553 mm	3 mm	0,164 kg	<b>0963 580 142</b>
MAM43	306 mm	831 mm	3 mm	0,246 kg	<b>0963 580 143</b>
MAM44	376 mm	1345 mm	3 mm	0,489 kg	<b>0963 580 144</b>
MAM45	358 mm	1345 mm	3 mm	0,466 kg	<b>0963 580 145</b>
MAM50	340 mm	1032 mm	3 mm	0,339 kg	<b>0963 580 150</b>
MAM51	409 mm	1032 mm	3 mm	0,408 kg	<b>0963 580 151</b>
MAM52	358 mm	1070 mm	3 mm	0,37 kg	<b>0963 580 152</b>
MAM53	358 mm	792 mm	3 mm	0,274 kg	<b>0963 580 153</b>
MAM54	325 mm	1347 mm	3 mm	0,423 kg	<b>0963 580 154</b>
MAM55	325 mm	1069 mm	3 mm	0,336 kg	<b>0963 580 155</b>
MAM56	325 mm	790 mm	3 mm	0,248 kg	<b>0963 580 156</b>
MAM57	325 mm	512 mm	3 mm	0,161 kg	<b>0963 580 157</b>
MAM58	306 mm	513 mm	3 mm	0,152 kg	<b>0963 580 158</b>

**Per fermare il carico**

**Conforme alla normativa VDI 2700**

**Superficie in schiuma PVC**

**Spessore ridotto di 3,0 mm**

Per questo molto flessibile, leggero e non occupa tanto spazio

**Utilizzabile su entrambi i lati**

**Superficie sigillata**

Resistente ai liquidi, non gela

Resistente contro la maggior parte di acidi, basici, benzina e gasolio

Resistente agli strappi e alle sollecitazioni di pressione