

Gelbox Wago 1, 2 o 3 scale

Protezione per i terminali di collegamento contro l'umidità

- Maneggevolezza semplice, veloce e sicura
- Immediatamente pronto per l'uso e di nuovo accessibile
- Senza silicone
- Senza etichette
- Spazio di archiviazione illimitato
- Testato VDE e certificato IPX8



Numero ingressi cavi	1 PZ
Classe di protezione IP	IP X8
Tensione nominale	450 V
Temperatura d'esercizio min/max	-55 al 85 °C
Colore	Grigio
Senza alogeni	No
Senza silicone	Sì

Lunghezza x larghezza x altezza	Art. n.	P. Qtà
32 x 33,6 x 17,8 mm	0975 050 201	4
45,9 x 33,6 x 17,8 mm	0975 050 202	4
52,7 x 33,6 x 17,8 mm	0975 050 203	3

Dettagli/applicazione

