

Lama per sega circolare per seghe circolari a batteria per legno

Per uso mobile e tagli precisi in qualsiasi materiale, specialmente per seghe circolari per legno a batteria.

- Il taglio perfetto è possibile con qualsiasi materiale grazie alla geometria ottimizzata dei denti e al sistema di codifica a colori
- Tagli molto sottili, super veloci e semplici grazie alla sottile lama in acciaio



Solo a fini illustrativi

Numero di giri max	8000 1/min
--------------------	------------

Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro	Numero denti	Forma dente	Materiale da lavorare	Art. n.	P. Qtà
190 x 1,8/1,2 x 30 mm	24 PZ	Dente alternato	Legno dolce, Legno duro	0610 281 924	1
190 x 1,8/1,2 x 30 mm	30 PZ	Dente alternato	Eternit, Pannello di fibra, Legno, Cartongesso, PVC	0610 271 930	1
190 x 1,8/1,2 x 30 mm	42 PZ	Dente alternato	Legno dolce, Legno duro	0610 271 942	1
190 x 2/1,35 x 30 mm	54 PZ	Dente trapezoidale/piatto	Profilo in alluminio	0610 241 954	1

Dettagli/applicazione

Per il taglio del legno duro e del legno morbido, del materiale del pannello rivestito e non rivestito, dell'alluminio (profili), del Trespa®/HPL, del cartongesso, del fibrocemento

Istruzioni

- Accendere sempre la macchina davanti al materiale
- Bloccare il materiale con una morsa (evitare vibrazioni)

Indicazione

Le vibrazioni riducono considerevolmente la durata della lama per sega circolare

Prodotti correlati	Art. n.
Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE	5701 411 000
Binario di guida per sega circolare	0702 157 004