

CRONOTERMOSTATO WI-FI TOUCH 4,3"

Art. 9501 007 413

Per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento o di raffrescamento

Gestibile sia in locale che da remoto tramite App dedicata



Caratteristiche tecniche:

- tensione di alimentazione: 85-250VAC 50÷60Hz
- assorbimento: 4W
- temperatura di esercizio: da 0 a +50°C
- classe di protezione: IP30
- display: capacitivo a colori 4,3"
- sensore di temperatura: 5-35°C/±1°C
- contatti per sensore esterno NTC
- 1 relè a bordo dispositivo
- WiFi 802.11, b/g/n, frequenza 2.4 GHz. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2
- installazione orizzontale su scatola portafrutto 3 moduli
- dimensioni: 87 x 49 x 130 mm (HxPxL)
- peso: 191 g
- non compatibile con i moduli Wüdomo

Funzioni aggiuntive:

- gestione da remoto via App (Wi-Fi)
- compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
- gestione rilevamento finestra aperta
- fino a 7 programmi disistinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- fino a 4 fasce orarie giornaliere
- utilizzabile solo in riscaldamento o in raffrescamento (non presente il cambio stagione nelle impostazioni dispositivo)