

INFORMAZIONI GENERALI SULLA VITE ASSY® 4

Modifiche al sistema di denominazione del prodotto

Per semplificare la vendita delle viti ASSY® sui mercati internazionali, al nome del prodotto è stata aggiunta una breve descrizione utilizzando le lettere iniziali della definizione in lingua inglese delle diverse tipologie di testa e di applicazioni.

Di seguito alcuni esempi:

applicazione	geometria	denominazione EN	denominazione IT
MDF (pannelli in fibra di legno a media densità)	CS	counter sunk	testa piana svasata
FKS (vite per costruzione della finestra)	CSMP	counter sunk with milling pockets	testa piana svasata con tasche raccoglitrucoli
FBS (vite per il fissaggio di ferramenta su serramenti)	CSMR	counter sunk with milling ribs	testa piana svasata con alette svasatrici
FES (vite per il fissaggio di serramenti)	SCS	small counter sunk	testa piana svasata ridotta
ISOTOP	RCS	raised counter sunk	testa goccia sego (a forma di lente)
	SRCS	small raised counter sunk	testa goccia sego ridotta (a forma di lente)
	WW	woodwork head	testa per costruzioni in legno
	P	counter sunk with underhead thread	testa piana svasata con filetto sottotesta
	PT	counter sunk with underhead thread d l	testa piana svasata con filetto sottotesta
	TRH	truss head	testa larga bombata (per bandelle)
	BP	back panel	testa mezza tonda "fissaschienali"
	WH	washer head	testa larga
	PH	pan head	testa cilindrica bombata
	COMBI	combi head	testa esagonale
	JH	joist hanger screw head	testa cilindrica per ferramenta da carpenteria
	CH	cylinder head	testa cilindrica
	E12	hexalobular head E12	testa flangiata con TX esterno E12
	TH	top head	testa top head
	EH	elmo head	testa ELMO
	HO	head hole	testa forata
	60	60 degree	60 gradi
	FT	full thread	filetto intero
	DT	double thread	filetto passo doppio
	special	special drill tip	punta autoforante speciale
	CUT	cut drill tip	punta autoforante cut

Modifica codici articolo

Il sistema di codifica dei codici di articolo (prefisso numero OXXX + diametro XXX + lunghezza XXX) è stato mantenuto. A causa di prefissi non più disponibili, alcune tipologie di viti ASSY® 4 hanno cambiato prefisso.

Di seguito una tabella riassuntiva:

vecchio prefisso	nuovo prefisso	nome
0153	0153	ASSY® 4 PH / JH
0154	0154	ASSY® 4 RCS
0162	0162	ASSY® 4 CSMP HO
0163	0163	ASSY® 4 CS / CSMP / CSMR - nastrata
0164	0164	ASSY® 4 Isotop
0165	0178	ASSY® plus 4
0165	0150	ASSY® plus 4 FT
0166	0166	ASSY® plus 4 A2
0167	0167	ASSY® 4 "fissaschienali"
0168	0168	ASSY® 4 per cerniere a metro
0169	0169	ASSY® plus 4 A4
0170	0190	ASSY® 4 CS / CSMP / CS RS / FBS / per MDF / P CSMP / WW CSMR
0180	0187	ASSY® 4 A2
0181	0181	ASSY® 4 WH A2
0184	0158	ASSY® 4 Kombi
0184	0177	ASSY® 4 WH / WH II
0234	0234	ASSY® 4 Jamo / Jamo plus