

ASSY® 4 CSMP

TESTA PIANA SVASATA, FI E FP, RW, ACC. ZINC. BIANCO

diametro nominale d [mm]	lunghezza l [mm]	diametro testa dh [mm]	altezza testa k [mm]	impronta RW	lunghezza filetto lg filetto intero [mm]	filetto intero Art.	lunghezza filetto lg filetto parziale [mm]	filetto parziale Art.
3	20	5,9	1,9	RW10			12	0190 130 20
	25						17	0190 130 25
	30							0190 130 30
	35						22	0190 130 35
	40						25	0190 130 40
3,5	20	7	2,3				12	0190 135 20
	25						17	0190 135 25
	30						18	0190 135 30
	35						21	0190 135 35
	40						25	0190 135 40
	45						30	0190 135 45
	50							0190 135 50
4	20	8	2,5				12	0190 140 20
	25						18	0190 140 25
	30							0190 140 30
	35						21	0190 140 35
	40						24	0190 140 40
	45						29	0190 140 45
	50						33	0190 140 50
	55							0190 140 55
	60						34	0190 140 60
70				0190 140 70				
4,5	35	8,9	2,8	RW20			21	0190 145 35
	40							0190 145 40
	45						26	0190 145 45
	50						28	0190 145 50
	60						33	0190 145 60
	70						38	0190 145 70
	80						43	0190 145 80
	100						48	0190 145 100
5	25	9,6	3,2		20	0190 050 25		
	30				0190 050 30	20	0190 150 30	
	35				0190 050 35		0190 150 35	
	40				0190 050 40	25	0190 150 40	
	45				0190 050 45		0190 150 45	
	50				0190 050 50	30	0190 150 50	
	55				0190 050 55		0190 150 55	
	60				0190 050 60	37	0190 150 60	
	70				0190 050 70		0190 150 70	
	80				0190 050 80	42	0190 150 80	
	90						0190 150 90	
	100					52	0190 150 100	
	110						0190 150 110	
	120					62	0190 150 120	