

ASSY® 4 CSMP

TESTA PIANA SVASATA, FI E FP, RW, ACC. ZINC. BIANCO

diametro nominale d [mm]	lunghezza l [mm]	diametro testa dh [mm]	altezza testa k [mm]	impronta RW	lunghezza filetto lg filetto intero [mm]	filetto intero Art.	lunghezza filetto lg filetto parziale [mm]	filetto parziale Art.
6	30	12	4,4	RW40	24	0190 060 30		
	40				32	0190 060 40	24	0190 160 40
	45				37	0190 060 45		
	50				42	0190 060 50	32	0190 160 50
	55				45	0190 060 55		
	60				50	0190 060 60	37	0190 160 60
	70				60	0190 060 70	42	0190 160 70
	80				70	0190 060 80	50	0190 160 80
	90							0190 160 90
	100						60	0190 160 100
	110							0190 160 110
	120							0190 160 120
	130							0190 160 130
	140							0190 160 140
	150							0190 160 150
	160							0190 160 160
	180						70	0190 160 180
	200							0190 160 200
	220							0190 160 220
	240							0190 160 240
260				0190 160 260				
280				0190 160 280				
300				0190 160 300				
7	80	13,7	4,7	RW40			50	0190 170 80
	90						60	0190 170 90
	100						70	0190 170 100
	120							0190 170 120
	140							0190 170 140
	160							0190 170 160
	180							0190 170 180
	200							0190 170 200
	220						85	0190 170 220
	240							0190 170 240
	260							0190 170 260
	280							0190 170 280
300				0190 170 300				
8	80	15	4,9	RW40			50	0190 180 80
	100						60	0190 180 100
	120							0190 180 120
	140							0190 180 140
	160						80	0190 180 160
	180							0190 180 180
	200							0190 180 200
	220							0190 180 220
	240							0190 180 240
	260							0190 180 260
	280							0190 180 280
	300							0190 180 300
	320						100	0190 180 320
	340							0190 180 340
	360							0190 180 360
	380							0190 180 380
400				0190 180 400				