

ASSY® 4 CSMP Zinì TESTA PIANA SVASATA, FP, RW, ACC. ZINCO-NICHEL

Inizio graduale del filetto e calotte alesatrici in punta per il posizionamento e la presa ottimale della vite

- avvitamento più semplice e minore effetto di spaccatura del legno grazie alla forma arrotondata «a parabola» delle calotte alesatrici sulla punta che contribuiscono allo spostamento non distruttivo (anziché scissione) delle fibre del legno, anche di quelli duri, con successivo rientro del legno alla sua posizione iniziale. Conseguente riduzione della forza di avvitamento applicata, dell'attrito in fase di avvitamento e dell'abrasione del rivestimento della vite
- applicazione più semplice e presa della vite ottimizzata attraverso lo specifico angolo della punta, l'inizio graduale del filetto e l'altezza del filetto migliorata nell'area di partenza.

Valori di resistenza e duttilità elevati

- il trattamento termico regolato garantisce valori di resistenza e di duttilità elevati

diametro nominale d [mm]	lunghezza l [mm]	lunghezza filetto lg [mm]	diametro testa dh [mm]	altezza testa k [mm]	impronta RW	Art.
4,5	40	26	8,9	2,8	RW20	0190 945 40
	45					0190 945 45
	50	28				0190 945 50
	60	33				0190 945 60
	70	38				0190 945 70
	80	43				0190 945 80
5	30	20	9,6	3,2		0190 950 30
	35					0190 950 35
	40	25				0190 950 40
	45	30				0190 950 45
	50					0190 950 50
	55	32				0190 950 55
	60	37			0190 950 60	
	70	42			0190 950 70	
	80				0190 950 80	
	90	47			0190 950 90	
	100	50			0190 950 100	
	110	52			0190 950 110	
120	62	0190 950 120				
6	40	24	12	4,4	RW40	0190 960 40
	50	32				0190 960 50
	60	37				0190 960 60
	70	42				0190 960 70
	80	50				0190 960 80
	90					0190 960 90
	100	60				0190 960 100
	110	70				0190 960 110
	120					0190 960 120
	130					0190 960 130
	140					0190 960 140
	150					0190 960 150
	160					0190 960 160
	180					0190 960 180
	200					0190 960 200
	220					0190 960 220
	240					0190 960 240
	260	0190 960 260				
280	0190 960 280					
300	0190 960 300					