

## ASSY® 4 CSMP Zinì TESTA PIANA SVASATA, FP, RW, ACC. ZINCO-NICHEL

diametro nominale d [mm]	lunghezza l [mm]	lunghezza filetto lg [mm]	diametro testa dh [mm]	altezza testa k [mm]	impronta RW	Art.
8	80	50	15	4,9	RW40	0190 980 80
	100	60				0190 980 100
	120	80				0190 980 120
	140					0190 980 140
	160					0190 980 160
	180					0190 980 180
	200	100				0190 980 200
	220					0190 980 220
	240					0190 980 240
	260					0190 980 260
	280					0190 980 280
	300					0190 980 300
	320					0190 980 320
	340					0190 980 340
	360	0190 980 360				
	380	0190 980 380				
400	0190 980 400					

**Possibilità di riporre ordinatamente negli scaffali ORSY o nei distributori automatici ORSY MAT**

### Acciaio zinco nichel - Per applicazioni nelle classi di servizio 1 e 2 (da $\varnothing > 4$ mm)

- protezione superficiale grazie alla finitura zinco-nichel, senza cromo esavalente, spessore dello strato  $8 \mu\text{m}$
- resiste alla corrosione fino a 5 volte di più rispetto ad una vite zincata gialla
- resiste a 500 h in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227
- adatto per la classe di servizio 1 (interni) e da  $\varnothing > 4$  mm nella classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- non raccomandato per l'uso in legni ricchi di acidi tannici o legni impregnati in autoclave in zone umide

### Esempi d'impiego:



- eccellente effetto estetico, simile ad una vite in acciaio inox

