

ASSY® PLUS 4 VG CH TESTA CILINDRICA, FI, RW, ACCIAIO ZINC.BIANCO

diametro nominale d [mm]	lunghezza l [mm]	lunghezza filetto lg [mm]	lunghezza filetto con punta b [mm]	diametro testa dh [mm]	altezza testa k [mm]	impronta RW	Art.
10	530	492	492	13,4	8	RW50	0150 010 530
	580	542	542				0150 010 580
	650	612	612				0150 010 650
	700	662	662				0150 010 700
	750	712	712				0150 010 750
	800	762	762				0150 010 800

Possibilità di riporre ordinatamente negli scaffali ORSY o nei distributori automatici ORSY MAT

Acciaio zincato bianco temprato - Per applicazioni nelle classi di servizio 1 e 2 (da $\varnothing > 4$ mm)

- protezione superficiale grazie alla zincatura bianca, senza cromo esavalente, da $\varnothing 4,5$ mm (A3K) spessore dello strato $8 \mu\text{m}$
- adatto per applicazioni in classe di servizio 1 (interni) e da $\varnothing > 4$ mm in classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

Esempi d'applicazione:

