

UBS アンダーボディーシール エクストラ (黒)



有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール(油性)。従来と比べて乾きが速く、塗膜がさらに強化。また、耐摩耗性と弾力性が向上し、吸音・防振効果も発揮。

500ml
品番. **0892 075 101**

1000ml
品番. **0892 075 100**

- 優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。
- 従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。
- 優れた吸音・防振効果も発揮。
- トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。
- 吹付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温・湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。
- 1液性・2液性を問わず、油性・水性塗料のどちらでも上塗り可能。
- 耐熱温度: -20℃~+80℃

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
UBSアンダーボディーシール エクストラ	0892 075 101	500ml	1/6
UBSアンダーボディーシール エクストラ	0892 075 100	1000ml	1/12

使用方法:

1. 施工前に汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。サビがある場合はワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー(品番0893 210 1)で防錆処理を行います。
2. 施工箇所以外にUBSが付着しないようにマスキングを行います。
3. 本製品の缶をよく振ります。
4. A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:
専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエア圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、て均等に噴き付けます。
B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。
5. 約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の①から始めて下さい。
※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。

注意事項:

- 使用前には容器を良く振って下さい。
- 専用ガンは必ず定格エア圧で使用して下さい。
- 凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんので注意してください。
- マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの稼働部には使用しないで下さい。
- 本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
- 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用してください。

乾燥時間

最適作業環境温度	15℃~25℃
初期乾燥時間	20分~30分
完全乾燥時間	1時間以上

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。