

ホースバンド

ホースを傷つけない高性能ホースバンド



品番. 0539 xxx xxx



- ホースバンド仕様:
 - バンド幅: 7.5~12mm
 - ナットサイズ: 7mm
 - バンド/ハウジング素材: ステンレス
 - ボルト素材: 三価
- ホースの損傷防止加工済み:
 - 均一な圧力で確実に締まる設計
 - バンドのエッジを滑らかにR加工済み
 - ハウジング及びネジ山がオフセットされ、締め込み時のズレを防止
- 用途:
 - フューエルライン、ラジエーターホースなど、各種ホースの固定に

製品仕様

商品名	品番	入数
ゼブラホースバンド	0539 xxxxx	-

バンド幅 (mm)	対応サイズ (mm)	品番	セット入数
7.5	8-12	0539 8 12	50/100
	10-16	0539 10 16	
9	8-16	0539 18 16	50/100
	12-22	0539 112 22	
	16-27	0539 116 27	
	20-32	0539 120 32	
	25-40	0539 125 40	
	30-45	0539 130 45	
	32-50	0539 132 50	25/50
	40-60	0539 140 60	
	50-70	0539 150 70	
	60-80	0539 160 80	
	70-90	0539 170 90	
	80-100	0539 180 100	
9	90-110	0539 190 110	25
	100-120	0539 110 120	

バンド幅 (mm)	対応サイズ (mm)	品番	セット数
12	16-27	0549 216 27	50/100
	20-32	0549 220 32	
	25-40	0549 225 40	
	35-50	0549 235 50	50
	40-60	0549 240 60	25
	50-70	0549 250 70	
	60-80	0549 260 80	
	70-90	0549 270 90	
	80-100	0549 280 100	
	90-110	0549 290 110	
	100-120	0549 200 120	20
	110-130	0549 210 130	10
	120-140	0549 220 140	
	130-150	0549 230 150	
	140-160	0549 240 160	

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。