


耐水ペーパー

浸漬なしで使用できる、非常に柔軟性のある穀類担体を用いたペーパー



- 鋭い成形作業が可能
- 素晴らしい仕上がり
- 材料との優れたコンタクトと最適なグリッド
- 耐用年数が長く、長期使用後も素晴らしい研磨性能を保持
- 密度分散

適用箇所：

研磨合成樹脂、ニトロおよび熱可塑性アクリルラッカー構造。

研磨コンベンショナルフィラー (P400 ~ P800)。

ダストや汚れ粒子 (P2000) によるカバーコート上の傷を補修 (P1000 ~ P2000)。

製品仕様			
商品名	品番	長さ x 幅	入数
耐水ペーパー	058411xxx	280 x 230mm	50

研磨素材	炭化ケイ素
散乱	閉鎖散乱
接着ベース	合成樹脂

品番	グリッドサイズ	下地材
058411 80	P80	C重量紙
058411 120	P120	C重量紙
058411 180	P180	B重量紙
058411 240	P240	B重量紙
058411 280	P280	B重量紙
058411 320	P320	B重量紙
058411 400	P400	B重量紙
058411 600	P600	B重量紙
058411 800	P800	B重量紙
058411 1000	P1000	B重量紙
058411 1200	P1200	B重量紙
058411 2000	P2000	B重量紙

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。