

Halogeenlamp

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen

- Robuuste halogeenlamp met uitstekende prestaties voor standaardtoepassingen
- Kan worden gebruikt als standaard origineel onderdeel en als origineel reserveonderdeel



Afbeelding kan afwijken

Art.nr.	0720 115	0720 111 1	0720 110 3	0720 110 4	0720 110 1	0720 118 009
VE	1/10	10	10	10	10	10
Nominale spanning	12 V AC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Aanduiding sokkel	PGJ23t-1	P14,5s	P20d	P22d	P43t	PGJ19-5
Vermogen	55 W	55 W	60 W	51 W	60 W	65 W
Vermogen tweede spoel					55 W	
Kleurtemperatuur		3200 K	3200 K	3200 K	3200 K	3200 K
Lifetime Tc		650 h	550 h	2590 h	900 h	500 h
Lifetime B3		400 h	280 h	1200 h	400 h	250 h
Goedkeuring		E1	E1	E1	E1	E1
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer		Osram 64150	Osram 9005	Osram 9006	Osram 64193	Osram 64213

Art.nr.	0720 118 011	0720 118 008	0720 112 1	0720 114 1	0720 110 185
VE	10	10	10	10	10
Nominale spanning	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Aanduiding sokkel	PGJ19-2	PGJ19-1	PK22s	PX26d	PX43t
Vermogen	55 W	35 W	55 W	55 W	35 W
Vermogen tweede spoel					35 W
Kleurtemperatuur	3200 K	3200 K	3200 K	3200 K	
Lifetime Tc	580	800 h	650 h	550 h	
Lifetime B3	350 h	400 h	400 h	330 h	
Goedkeuring	E1	E1	E1	E1	
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer	Osram 64211	Osram 64212	Osram 64151	Osram 64210	Osram 64185