


Schroevendraaier PH

Ronde kling

- Kling: Matverchroomd
- Aandrijving: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norm: DIN 5262, SMS SS 2831



Materiaal handgreep	Kunststof, meerdere componenten
---------------------	---------------------------------



Aansluiting	Handvatlengte (B)	Bladlengte (A)	Lengte	Art.nr.	VE
PH1	96 mm	80 mm	176 mm	0613 232 01	1
PH2	106 mm	100 mm	206 mm	0613 232 02	1
PH3	114 mm	150 mm	264 mm	0613 232 03	1
PH4	120 mm	200 mm	320 mm	0613 232 04	1

Details/Applicatie/Toepassing

