

gereedschapswagens 8.8 CA

Dankzij de afmetingen van de laden kan de verrijdbare werkbank worden uitgerust met alle schuim- en kunststof inlays inzetstukken en systeemdozen van de ORSY-systeemset.

Verrijdbare werkbank met beukenhouten werkblad (1180 x 596 x 30 mm).

7 volledig uitschuifbare laden met kogellagers, draaglast 45 kg/lade.

Ladegrootte

5 stuks 670 x 463 x 69 mm

2 stuks 670 x 480 x 150 mm

Vergrendeling van het zijcompartiment.

Deur met handgreep en magnetisch slot.

Gelijksluitend.

2 legplaten (7-voudig instelbaar).

Stevig chassis – wielen met polypropyleen coating

2 stuks zwenkwiel met rem D-125 mm

2 x vast wiel D-160 mm

Zijwanden met gaten voor het bevestigen van diverse accessoires.

Totale belasting – 500 kg.



Breedte (B)	1140 mm
Hoogte (H)	970 mm
Aantal laden	7 st
Draagvermogen	500 kg
Materiaal	Staal/hout
Kleur	Verkeersrood RAL 3020

Art.nr. 0962 680 221

VE: 1

Details/Application/Toepassing

Autowerkplaats, machinewerkplaats, uitdeuken

Leveringsomvang van art.nr. 0962 680 221

Benaming	Art.nr.	Aantal
Wastepaper bin for PIU/CA 8.8		