

## APARAFUSADORA DE IMPACTO TANGENCIAL ASS 18-A EC COMBI



**Aparafusadora de impacto universal com exclusivo porta-ferramenta combinado, tripla regulação de potência e motor sem escovas, de fácil manutenção.**

### Porta-ferramenta combinado

Combina 1/4" sextavado interior e 1/2" quadra exterior, permite mais aplicações com apenas uma máquina.

### Motor EC sem escovas, mais eficiente e de fácil manutenção

Maior autonomia por carga e maior durabilidade do motor.

### 3 níveis de regulação da potência

3 níveis para rotação/e impacto, para várias aplicações e materiais

### Ótima iluminação da área de trabalho

Iluminação LED com 3 níveis de intensidade.

### Punho confortável

Punho ergonômico e estreito com componentes macios para um manuseamento seguro e firme.

### 2 anos de garantia

Contra defeitos de fabricação e material.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>5700 510 01</b>
<b>Qt./Emb.</b>	1
<b>Tensão</b>	18 V/DC
<b>Rotações em vazio min./máx.</b>	0-2800 r.p.m.
<b>Nr. de percussões min./máx.</b>	0-3200 r.p.m.
<b>Binário máximo (material duro)</b>	185 Nm
<b>Diâmetro do parafuso</b>	M6 - M16
<b>Porta-ferramenta</b>	1/2" quadra exterior e 1/4" sextavado interior
<b>Peso com bateria</b>	1,8 kg
<b>Fornecimento</b>	Bateria não incluída

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
<b>5700 510 01</b>	Molde interior para mala ASS 18-A EC Combi	<b>0955 030 510</b>	1
	Mala sistema 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1

Produtos complementares	Art.-Nr.
Carregador AL 30-CV-LI	<b>0700 816</b>
Bateria LI-CV-18 V / 2,0 Ah	<b>0700 916 533</b>
Bateria LI-CV-18 V / 4,0 Ah	<b>0700 916 532</b>
Bateria LI-CV-18 V / 5,0 Ah	<b>0700 916 535</b>
Power Pack LI-CV 18 V com carregador e 2 x Baterias 2 Ah	<b>5703 500 220</b>
Power Pack LI-CV 18 V com carregador e 2 x Baterias 4 Ah	<b>5703 500 240</b>
Power Pack LI-CV 18 V com carregador e 2 x Baterias 5 Ah	<b>5703 500 250</b>

### Campos de aplicação

Para parafusos métricos M6 - M16, assim como parafusos para madeira/aglomerado e aperto de porcas, parafusos de ancoragem, etc.