

BERBEQUIM A BATERIA BS 18-A EC COMPACT



Berbequim leve e potente com bateria de íões de lítio para trabalhos moderados de furação e aparafusamento. Capacidade da bateria de livre escolha devido ao sistema PICK YOUR POWER.

Motor EC eficaz, de pouca manutenção e sem escovas

Para maior autonomia por carga e maior durabilidade do motor

Modelo compacto, ergonómico e leve

Para um trabalho sem cansaço.

Bucha metálica de 13 mm com mordentes de aperto em metal duro soldados

Para máxima durabilidade e pouco desgaste. Os mordentes de aperto extra duros agarram firmemente a broca.

Lâmpada LED na base da bateria

Boa iluminação da área de trabalho. Melhora a visibilidade do furo.

Proteção contra recuo

Deteta se a máquina bloqueou inesperadamente e interrompe imediatamente o motor para prevenir lesões. É indicado através do piscar do LED branco na base da bateria..

Disponível na gestão de frota ORSYfleet

2 anos de garantia

Contra defeitos de fabrico e material.

Art.-Nr.	5700 507 01
Qt./Emb.	1
Tensão nominal	18 V/DC
Rotações em vazio 1. veloc./ 2. veloc.	0-600 / 0 - 1900 U/min(rpm)
Binário duro/macio máx.	60 / 31 Nm
Amplitude de aperto da bucha min./máx.	1,5-13 mm
Peso da máquina sem bateria	1,7 kg
Incluído no fornecimento	Sem baterias em mala

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
5700 507 01	Molde para interior da mala	0955 030 407	1
	Mala de sistema 8.4.2	5581 011 000	1

Produtos complementares	Art.-Nr.
Power Pack LI-CV-18 V Indução	5703 500 120
Power Pack LI-CV 18 V com carregador e 2 x baterias 2 Ah	5703 500 220
Power Pack LI-CV 18 V com carregador e 2 x baterias 5 Ah	5703 500 250

