

TUBOS TERMORETRÁTEIS

Núcleo de cartão para desenrolador ORSY® 10.

- Reticulação via radiação à base de poliolefino.
- Auto-extinguível (não transparente).

- Retardador de chama.
- Boas características elétricas, químicas e físicas.

Ø interior mm	Medidas após retração total		Art.-Nr. 0771 ... preto 2:1	Art.-Nr. 0771 ... preto 3:1	Art.-Nr. 0771 ... azul	Art.-Nr. 0771 ... vermelho	Art.-Nr. 0771 ... amarelo	Art.-Nr. 0771 ... branco	Art.-Nr. 0771 ... verde/amarelo	Art.-Nr. 0771 ... transpar.	Qt. m
	Ø mm	Espess. ca. mm									
1,2	0,6	0,33	801 2	-	-	-	-	-	-	-	10
1,6	0,8	0,36	801 6	-	-	-	-	-	-	-	
2,4	1,2	0,43	802 4	-	-	-	-	-	-	-	
2,5	0,8	0,43	-	802 43	-	-	-	-	-	-	
3,2	1,6	0,43	803 2	-	870 032	871 032	872 032	873 032	874 032	875 032	
4,8	2,4	0,43	804 8	-	-	-	-	-	-	-	
4,8	1,5	0,51	-	804 83	-	-	-	-	-	-	
6,4	3,2	0,56	806 4	-	870 064	871 064	872 064	873 064	874 064	875 064	5
9,5	4,8	0,56	809 5	-	-	-	-	-	-	-	
9,5	3,0	0,68	-	809 53	-	-	-	-	-	-	
12,7	6,4	0,56	812 7	-	870 127	871 127	872 127	873 127	874 127	875 127	
19,0	9,5	0,69	819 0	-	-	-	-	-	-	-	
19,0	6,0	0,77	-	819 03	-	-	-	-	-	-	
25,4	12,7	0,76	825 4	-	870 254	871 254	872 254	873 254	874 254	875 254	
38,1	19,0	0,86	838 1	-	-	-	-	-	-	-	
39,0	13,0	0,86	-	838 13	-	-	-	-	-	-	
51,0	25,4	0,97	850 8	-	-	-	-	-	-	-	

Dados técnicos:

Relação de retração	2:1	3:1	2:1	2:1	2:1
Amplitude térmica	-55°C a +135°C				
Temperatura de retração	> +90°C				
Resistência dielétrica	20 kV / mm				
Cola interior	-				
Certificações	UL 224	UL 224	UL 224		UL 224

ORSY® 10 SISTEMA DESENROLADOR



Para tubos termoretráteis

Art.-Nr. 0771 80

Qt./Emb. 1

Desenrolador pequeno, vazio

Art.-Nr. 0956 109 Qt./Emb. 1

Estrelas pequenas

Art.-Nr. 0956 109 01 Qt./Emb. 1

Encaixe para bobina

Art.-Nr. 0956 109 03 Qt./Emb. 1

Ø interior mm	Medidas após retração total		Cor	Art.-Nr.	Qt. m
	Ø interior mm	Espessura ca. mm			
3,2	1,6	0,43	preto	0771 803 2	10
4,8	2,4	0,43		0771 804 8	
6,4	3,2	0,56		0771 806 4	
9,5	4,8	0,56		0771 809 5	5
12,7	6,4	0,56		0771 812 7	
19,0	9,5	0,69		0771 819 0	