

SACA ROLAMENTOS HIDRÁULICO 10 T



* A mala pode ser entregue numa outra cor



Art.-Nr.	0965 52 110
Qt./Emb.	1
Número de peças do conjunto	20

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
0965 52 110	Veio hidráulico 10 T	1713 52 01	1
	Suporte de 2 braços	-	1
	Suporte de 3 braços	-	1
	Acrescento do êmbolo 35 mm	-	1
	Acrescento do êmbolo 5 mm	-	1
	Braço 4" (100 mm)	-	3
	Braço 6" (150 mm)	-	3
	Braço 8" (200 mm)	-	3
	Travessa 210 mm	-	1
	Suporte de apoio 20-105 mm	-	1
	Perno de extração 185 mm	-	2
	Acrescento perno 285 mm	-	2

20 peças. Conjunto versátil com 8 possibilidades de combinação para extração de rolamentos.

Veio hidráulico de 10 Toneladas

A+Basta um pequeno esforço para exercer uma pressão de até 10 toneladas.

O fuso e o êmbolo ficam estáveis ao rodar o veio

- Impossibilita um mau aperto do veio garantindo o correto desempenho e a elevada durabilidade do mesmo
- Veio com massa consistente de formulação especial para assegurar o correto desempenho e a maior durabilidade e fiabilidade

Versatilidade

- 8 combinações possíveis: 2 ou 3 braços de 100, 150 ou 200 mm
- 2 acrescentos (5 a 35mm) para uma maior adaptabilidade do saca a cada trabalho