

RETIFICADORA PNEUMÁTICA



Retificadora desenvolvida especialmente para aplicações mais difíceis (p.ex. trabalhos de rebarbar), com elevadas reservas de energia.

DSG 22 Power
Modelo direito
1. Art.-Nr. 0703 234 0

DSG 25
Modelo direito
2. Art.-Nr. 0703 230 0

Retificadora prática de longa duração com controlo de velocidade sem ferramenta e punho revestido a borracha para maior conforto.

DSW 22
Modelo angular
3. Art.-Nr. 0703 231 0

Equipada com			
Descrição	Unid.	Art.-Nr.	Qt.
Retificadora pneumática DSG 22 Power	1	0703 234 X	1
Chave de boca combinada SW 14/19	1	0709 234 027	1
Chave de boca combinada SW 14/19	1	0709 234 028	1

Equipada com			
Descrição	Unid.	Art.-Nr.	Qt.
Retificadora pneumática DSG 25 / DSW 22	1	0703 230 X / 0703 231 X	1
Chave de boca combinada SW 11/17	1	0709 230 027	2

Dados técnicos									
Tipo	Bucha Ø mm	Velocidade min. ⁻¹	Peso kg	Dimensões (c x l x a) mm	Ø consumo de ar l/min.	Potência de saída Watt	Rosca de ligação	Ø min. da mangueira mm	Art.-Nr.
DSG 22 Power	6	22.000	0,7	180 x 45 x 65	113	373	R 1/4"	8	0703 234 0
DSG 25	6	25.000	0,4	158 x 38 x 60	113	224	R 1/4"	8	0703 230 0
DSW 22	6	22.000	0,5	158 x 38 x 75	113	224	R 1/4"	8	0703 231 0

Produtos complementares



Punho de borracha.

Para maior conforto.

Modelo leve e compacto.

Garante um trabalho sem esforço e baixas vibrações.

Ligação de ar comprimido orientável.

Sem torção da mangueira de ligação.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Exceto danos provocados por uso indevido, sobrecarga ou não cumprimento das instruções de utilização.

Acessórios		
Descrição	Art.-Nr.	Qt.
Racord macho R 1/4" em aço niquelado	0699 100 614	3
Lubrificador pequeno	0699 070 314	1
Óleo especial para ferramentas pneumáticas (1 l)	0893 050 5	1
Bucha de aperto 3 mm	0709 230 124	1

Quando a máquina é usada regularmente, deve acrescentar diariamente, um pouco de óleo através da alimentação do ar comprimido. O uso dum lubrificador de óleo é recomendado.