



Relógio comparador de precisão

Precisão: DIN 878

- Graduação da escala 0,01 mm.
- Caixa metálica estável, resistente ao choque.
- Haste e rodas dentadas em aço especial.
- Haste de fixação inoxidável, temperada e rectificada.
- Marcadores de tolerância ajustáveis.
- Parafuso de ajuste.
- Ponta de contacto intercambiável.
- Estojo em plástico.

Suporte magnético para relógio comparador de precisão

- Pé magnético com comutador.
- Aperto mecânico central.

Margem de medição mm	Graduação da escala mm	Haste de fixação	Art.-Nr.	Qt./Emb.
0 - 10	0,01	Ø 8 h6	0715 762 01	1

Raio de acção (mm)	Altura total (mm)	Art.-Nr.	Qt./Emb.
255	340	0715 762 02	1