

MÁSCARA SOLDAR AUTOMÁTICA

WSH II 3/11

Art. Nr. 0984 650 100

Qt./Emb. 1



A cassette antiencandeamento atinge o nível de proteção 3 quando está desligada, ela muda em milésimos de segundos para o nível de proteção 11 quando é ativada.

- Viseira embutida para evitar riscos no visor quando pousar a máscara **1**.
- Forma ergonômica que permite a dissipação dos fumos da soldadura **2**.
- Leve e confortável.

Aplicação:

Eléttodos, MIG aço, MIG alumínio, MIG aço inox, MAG e TIG.

Atenção: Não apropriado para soldadura a laser!



Dados técnicos	
Tempo de comutação claro/escuro	0.4 ms 0.1 ms com 55°C
Tempo de comutação escuro/claro	0.20 - 0.30 s
Transparência (luz)	Nível de proteção 3
Transparência (ativada)	Nível de proteção 11
Estanque conforme IP 67	Pelo menos 30 min submerso
Proteção UV e IR	Permanente
Tamanho da cassette	90 x 110 x 7 mm
Campo de visão	98 x 38 mm
Temperatura de trabalho	-10°C até +70°C
Fonte de alimentação	Células solares, não é preciso substituir a bateria
Símbolo de ensaio	ECS, CE, ANSI, GOST-R
Normas	EN 166, EN 175, EN 379
Material da máscara	PA 6.6
Cinta de aperto	4 posições ajustáveis
Peso	460 g completo

Acessórios/Peças de reposição		
Descrição	Art. No.	Qt./Emb.
Visor exterior	0984 680 02	2
Visor interior	0984 700 04	5
4x Cinta de aperto	0984 720 12	1
Cinta para testa	0984 700 14	5