

Conjunto saca bocados Sanitários

Art.-Nr. 0619 005

Qt.: 1 Unidade

Saca bocados Ø 28,3, 31,7 e 35,0 mm com 3 pontas para cortar furos em lavatórios de aço inox.

- 3 pontas de corte – a deformação do material a cortar é mínima, nenhum aperto no parafuso de tracção, a rosca do parafuso não é danificada, melhor apoio, o parafuso de tracção não dobra.
- 4 ranhuras na matriz – alinhamento exacto.
- Ideal para aço (St. 37), alumínio, cobre e plástico com uma espessura de material até no max. 2,0 mm.



Acessórios

Descrição	Art.-Nr.	Qt./Emb.
Carimbo Ø 28,3 mm, Matriz e parafuso de tracção	0619 005 283	1
Carimbo Ø 31,7 mm, Matriz e parafuso de tracção	0619 005 317	
Carimbo Ø 35,0 mm, Matriz e parafuso de tracção	0619 005 350	
Chave boca-luneta SW 17	0713 301 17	
Parafuso de tracção 12.9, M 10 x 1 x 50	0619 005 101	

Conselho: O desperdício cai mais facilmente da matriz se rodar o carimbo mais 2-3 vezes na matriz após o corte.

Para pré-perfuração: Broca espiral HSS, Art.-Nr. 0624 000 ... ; Broca HSS c/ Ponta Centrada, Art.-Nr. 0623 ... ; Broca de Cobalto p/ A2, Art.-Nr. 0626 ...

Para lubrificar o parafuso: Spray de Manutenção 150 ml, Art.-Nr. 0893 051