

SERRA CIRCULAR A BATERIA HKS 28-A



Serra circular a bateria potente com tecnologia de íons de lítio. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória

Tecnologia de íons de lítio

Monitorização contínua da capacidade da bateria

Visor do estado da carga na bateria

Risco de ferimentos reduzido

Com travão no motor, a lâmina de serra para pouco depois de ser desligada

Manuseamento fácil

Suporte em alumínio leve

Substituição simples e rápida do disco

Bloqueio do veio

Baixo consumo de energia

O disco extremamente fino fornecido consome menos energia por corte, o que garante um tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Exceto danos provocados por uso indevido, sobrecarga ou não cumprimento das instruções de utilização.

Art.-Nr.	0700 227 2
Qt./Emb.	1
Tensão	28 V/CC
Capacidade da bateria	3 Ah
Potência de consumo	900 W
Potência de trabalho	600 W
Rotações em vazio máx.	4200 rpm
Diâmetro do disco	165 mm
Profundidade de corte	54 mm
Peso da máquina sem bateria	3,3 kg
Peso da máquina com bateria	4,3 kg

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
0700 227 2	Disco serra circular 165x1,8/1,6x16	0610 616 024	1
	Bateria Li-Ion 28 V 3 Ah	0700 957 730	2
	Carregador AL 60 LI	0700 857	1
	Mala vazia	0955 700 227	1

Produtos complementares	Art. Nr.
Power Pack LI-CV 28 V com carregador e 2 x Baterias 5 Ah	5703 800 250