



# Caixas de brocas

**Caixa em plástico ABS resistente ao impacto, leve e útil.**

- ▶ Em plástico ABS.  
**Vantagem:**
  - Não oxida, leve (em comparação com caixas metálicas) e mesmo assim é anti-quebrável.
- ▶ Sem arestas vivas.  
**Vantagem:**
  - Reduz claramente o risco de acidentes.
- ▶ Autocolantes laminados com identificação por cores.  
**Vantagem:**
  - O conteúdo é facilmente identificado, mesmo por fora.
- ▶ Instruções de utilização adicionais no fundo.  
**Vantagem:**
  - Evita aplicações incorrectas.
- ▶ Sem os ruídos incomodativos das brocas e sem que as brocas se "desarrumem" na caixa.  
**Vantagem:**
  - As brocas retiram-se e guardam-se facilmente.
- ▶ Empilhamento perfeito nos entalhes integrados na tampa e no fundo.  
**Vantagem:**
  - Pode ser guardado na vertical, na horizontal, suspenso ou empilhado.
- ▶ Novo sistema de fecho: integrado na forma com protecção contra abertura e assim com maior segurança.  
**Vantagem:**
  - Não abre acidentalmente, por ex. ao cair no chão.



## Broca HSS

**A broca de precisão para aço!**

**Modelo:** DIN 338 N, curto  
Broca HSS para várias aplicações (sem centramento => não necessita de marcação de centramento) em aço (desde o normal ao temperado) até 1000 N/mm<sup>2</sup>, ferro fundido e plásticos. Preenche os mais exigentes requisitos de precisão e durabilidade.

Ideal para aplicar em máquinas CNC, máquinas estáticas de furação, máquinas a bateria ou manuais.

Conteúdo: Ø 1,0-10,0x0,5 mm, 19 unidades

**Art.-Nr. 0624000001** Qt./Emb.1

Caixa vazia (sem conteúdo)

**Art.-Nr. 0633 4** Qt./Emb.1



## Broca TiN

**A broca Premium „Longlife“ para aço!**

**Modelo:** DIN 338 N, curto  
Broca HSS com revestimento TiN (nitreto de titânio) para várias aplicações (sem centramento => não é necessária de marcação para centramento) em aço até 1000 N/mm<sup>2</sup> e ferro fundido. Duração até 10 vezes superior às brocas comuns.

Ideal para máquinas CNC, máquinas fixas ou manuais.

Conteúdo: Ø 1,0-10,0x0,5 mm, 19 unidades

**Art.-Nr. 0622 01** Qt./Emb.1

Caixa vazia (sem conteúdo)

**Art.-Nr. 0633 4** Qt./Emb.1



## Broca HSCO

**Especial para aço inox!**

**Modelo:** DIN 338, curto  
Broca HSCO (5% Co) para aço inox (por ex. A2 e A4), aços resistentes a calor e titânio (e suas ligas). Sem centramento => não necessita de marcação de centramento.

Para máquinas manuais e máquinas fixas.

Conteúdo: Ø 1,0-10,0x0,5 mm, 19 unidades

**Art.-Nr. 0626 01** Qt./Emb.1

Caixa vazia (sem conteúdo)

**Art.-Nr. 0633 4** Qt./Emb.1



## Broca HSS-E

**Especial para aços muito resistentes!**

**Modelo:** DIN 338 N, curto  
Broca HSS-E (8% Co) para aço (desde o normal até ao temperado) até 1400 N/mm<sup>2</sup>, ferro fundido e ligas especiais (Ni-Cr). Sem centramento => não necessita de marcação de centramento. Para máquinas manuais e máquinas fixas.

Conteúdo: Ø 1,0-10,0x0,5 mm, 19 unidades

**Art.-Nr. 0618 01** Qt./Emb.1

Caixa vazia (sem conteúdo)

**Art.-Nr. 0633 4** Qt./Emb.1