

HIGRÓMETRO



Higrómetro compacto para todas as aplicações (com uma calibração para madeiras europeias).

Art. Nr. 0715 53 180

Qt./Emb. 1

Fácil medição

Através dos eléctrodos de 8 mm de comprimento e da tampa protectora.

Eléctrodos integrados

Apesar de integrados é possível substituir os eléctrodos.

Função de teste

Permite realizar um teste ao aparelho e às pilhas.

Corpo resistente ao impacto

Em plástico resistente.

Indicado para:

Madeira, derivados de madeira, papel, reboco e soalho.

Inclui:

- Bolsa de protecção
- 2 pontas de medição sobresselentes
- 3 pilhas
- Manual de instruções



Dados técnicos	
Princípio de medição	Resistência eléctrica
Limites de medição em madeira	6 a 44%
Limites de medição em material de construção	0,2 a 2%
Precisão em madeira	± 1%
Precisão em materiais de construção	± 0,05%
Temperatura ambiente	± 0°C a +40°C
Pilhas	3 x CR2032
Peso	98 gr.
Dimensões	160 x 40 x 21 mm