

REBARBADORA EWS 10-125 COMPACT



Rebarbadora compacta de 1000 W com o corpo mais estreito da sua classe de potência para um trabalho ergonómico perfeito sem cansaço. Ideal para trabalhos de desbaste e corte ligeiros e médios, p.ex. rebarbar.

Eletrónica constante

Permite um trabalho rápido porque a velocidade permanece constante mesmo em situações de maior esforço.

Proteção contra arranque acidental

Após falha de energia a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo consideravelmente o risco de lesões.

Proteção contra sobrecarga e arranque suave

Aumenta a vida útil e a segurança da máquina.

Proteção anti-recuo

A máquina não recua se o disco bloquear repentinamente. Isto garante uma elevada proteção do utilizador e o trabalho pode ser rapidamente retomado.

Resguardo de proteção de ajuste rápido

Permite um ajuste rápido do resguardo sem ferramenta.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Exceto danos provocados por uso indevido, sobrecarga ou não cumprimento das instruções de utilização.

Art.-Nr.	5707 003 0
Qt./Emb.	1
Tensão mín./máx.	220 / 240 V/AC
Frequência mín./máx.	50 / 60 Hz
Classe de proteção	Classe de proteção II / Isolamento de proteção
Potência de consumo	1000 W
Potência de trabalho	590 W
Rotações máximas em vazio	10500 RPM
Tipo de rosca x diâmetro da rosca do veio	M 14 mm
Diâmetro máximo do disco de corte	125 mm
Peso da máquina	2,1 kg
Comprimento do cabo	4 m

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
5707 003 0	Punho adicional	0708 414 037	1
	Porca de aperto	0708 445 031	1
	Chave de aperto	5807 001 036	1
	Resguardo de proteção	5807 003 014	1

Produtos complementares	Art.-Nr.
Disco de lamelas	0578 812 540
Disco de rebarbar para aço	0669 161 256
Disco de corte Longlife	0670 101 252
Disco de corte diamante azulejos	5527 130 125