

REBARBADORA EWS 14-125-EQ UNIVERSAL



Rebarbadora universal e potente de 1400 W com controlo de velocidade, punho antivibratório e a maior densidade de potência da sua classe para um trabalho rápido. Ideal para trabalhos de desbaste e corte extremos de uso contínuo.

Controlo de velocidade

- O ajuste progressivo da velocidade tornam a rebarbadora apropriada para qualquer trabalho.
- A velocidade pode ser otimamente adaptada ao material a processar

Eletrónica constante

Permite um trabalho rápido porque a velocidade permanece constante mesmo em situações de maior esforço.

Proteção contra arranque acidental

Após falha de energia a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo consideravelmente o risco de lesões.

Proteção contra sobrecarga e arranque suave

Aumenta a vida útil e a segurança da máquina.

Proteção anti-recuo

A máquina não recua se o disco bloquear repentinamente. Isto garante uma elevada proteção do utilizador e o trabalho pode ser rapidamente retomado.

„Ranhura Q“-Porca de aperto rápido e resguardo de proteção de ajuste rápido

Graças à porca de aperto rápido é possível substituir rapidamente e sem ferramentas o disco, para tal é preciso apenas carregar no botão. O resguardo de proteção de ajuste rápido é um ótimo complemento.

Art.-Nr.	5707 005 2
Qt./Emb.	1
Tensão mín./máx.	220 / 240 V/AC
Frequência mín./máx.	50 / 60 Hz
Classe de proteção	Classe de proteção II / Isolamento de proteção
Potência de consumo	1400 W
Potência de trabalho	800 W
Rotações máximas em vazio	11000 RPM
Rotações em vazio mín./máx.	2800 - 11000 RPM
Tipo de rosca x diâmetro da rosca do veio	M 14 mm
Diâmetro máximo do disco de corte	125 mm
Peso de máquina	2,5 kg
Comprimento do cabo	4 m

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
5707 005 2	Porca de aperto rápido Ranhura-Q	5707 000 100	1
	Resguardo de proteção	5807 003 014	1
	Punho antivibratório	5807 004 009	1

Produtos complementares	Art.-Nr.
Disco de lamelas Aço/Aço Inox Longlife	0578 480 524
Disco Nylon lamelado	0585 312 510
Disco de corte Speed plus	0664 131 248
Disco de rebarbar Speed	0664 181 256
Disco de corte Longlife & Speed	0664 631 250
Disco de rebarbar Longlife	0670 181 257
Disco de corte diamante Longlife & Speed SD construção	5526 660 125

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Exceto danos provocados por uso indevido, sobrecarga ou não cumprimento das instruções de utilização.