




X-ATO 1K COM GUIA DE LÂMINA



Com bloqueio automático da lâmina para uma utilização fácil só com uma mão

Grande estabilidade e condução precisa da lâmina

Punho de plástico antichoque e guia de lâminas em aço inoxidável.

	Art.-Nr.	Qt./Emb.	Largura Lâmina	Comprimento
	0715 66 060	1 / 10	9 mm	140 mm
	0715 66 210	1 / 10	18 mm	160 mm
	0715 66 350	1 / 10	25 mm	185 mm

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
0715 66 060	Lâmina quebrável 9 mm	0715 66 073	3
0715 66 210	Lâmina quebrável 18 mm	0715 66 053	3
0715 66 350	Lâmina quebrável 25 mm	0715 66 093	1




X-ATO 2K COM GUIA DE LÂMINA



Antiderrapante e ergonómico através de punho de 2 componentes e bloqueio automático da lâmina

Grande estabilidade e condução precisa da lâmina

Guia de lâmina robusta em aço inoxidável

	Art.-Nr.	Qt./Emb.	Largura lâmina	Comprimento
	0715 66 274	1	9 mm	160 mm
	0715 66 275	1	18 mm	170 mm
	0715 66 276	1	25 mm	195 mm

Incluído no Art.-Nr.	Descrição	Art.-Nr.	Qt.
0715 66 274	Lâmina quebrável 9 mm	0715 66 073	1
0715 66 275	Lâmina quebrável 18 mm	0715 66 053	3
0715 66 276	Lâmina quebrável 25 mm	0715 66 093	1

X-ATO 3K COM TRAVÃO DE LÂMINA



Design sólido de 3 componentes com pega de metal e plástico

Seguro contra extensão

A roda de aperto fixa a lâmina na guia de aço inox.

A lâmina automática trava até 12 kg de carga compressiva

Inclui 1 lâmina extremamente afiada

Art.-Nr.	0715 66 277
Qt./Emb.	1
Largura da lâmina	18 mm
Comprimento	170 mm