

SAPATO DE SEGURANÇA "LYRA"

CE



NÃO METÁLICO



EPI CAT. II
S1P SRC / EN ISO 20345

- Parte superior em camurça com inserções em tecido transpirável e costuras de excelente qualidade
- Forro transpirável
- Sola PU de dupla densidade antiestática, antiderrapante (SRC), resistente a hidrocarbonetos e com absorção de energia no calcanhar
- Biqueira não metálica em fibra de vidro
- Sola não metálica antiperfuração têxtil
- Forma larga Mondopoint 11
- Sem partes metálicas
- Peso aprox. (nr. 42): 1120 g/par

Aplicações:

Para conforto de utilização e proteção do utilizador em tarefas e ambientes onde estejam presentes riscos que impliquem a necessidade de calçado de segurança. Adequados para ambientes secos onde haja o perigo de perfuração ou esmagamento do pé.

Número	Art.-Nr.	Qt./Emb.
36	M416 137 036	1
37	M416 137 037	
38	M416 137 038	
39	M416 137 039	

Número	Art.-Nr.	Qt./Emb.
40	M416 137 040	1
41	M416 137 041	
42	M416 137 042	
43	M416 137 043	

Número	Art.-Nr.	Qt./Emb.
44	M416 137 044	1
45	M416 137 045	
46	M416 137 046	
47	-	

BOTA DE SEGURANÇA "LYRA"

CE



NÃO METÁLICO



EPI CAT. II
S1P SRC / EN ISO 20345

- Parte superior em camurça com inserções em tecido transpirável e costuras de excelente qualidade
- Forro transpirável
- Sola PU de dupla densidade antiestática, antiderrapante (SRC), resistente a hidrocarbonetos e com absorção de energia no calcanhar
- Biqueira não metálica em fibra de vidro
- Sola não metálica antiperfuração têxtil
- Forma larga Mondopoint 11
- Sem partes metálicas
- Peso aprox. (nr. 42): 1160 g/par

Aplicações:

Para conforto de utilização e proteção do utilizador em tarefas e ambientes onde estejam presentes riscos que impliquem a necessidade de calçado de segurança. Adequados para ambientes secos onde haja o perigo de perfuração ou esmagamento do pé.

Número	Art.-Nr.	Qt./Emb.
36	M424 029 036	1
37	M424 029 037	
38	M424 029 038	
39	M424 029 039	

Número	Art.-Nr.	Qt./Emb.
40	M424 029 040	1
41	M424 029 041	
42	M424 029 042	
43	M424 029 043	

Número	Art.-Nr.	Qt./Emb.
44	M424 029 044	1
45	M424 029 045	
46	M424 029 046	
47	-	